

HDC XX6A03 FMSRJ45-0600**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com**Datos generales para pedido**

Código	2546830600
Tipo	HDC XX6A03 FMSRJ45-0600
GTIN (EAN)	4050118556728
Cantidad	1 Pieza

HDC XX6A03 FMSRJ45-0600

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

RoHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	410.37 g
-----------	----------

Temperaturas

Temperatura límite	-30 °C ... 90 °C
--------------------	------------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
-------------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
------	--------------------------------------

Datos generales

Número de polos	8
Codificación	Codificación X
Velocidad de transmisión	10 Gbit/s
Categoría	Cat. 6A
Corriente nominal	0.5 A
Grado de polución	2
Versión para el lado del módulo	Hembra

Longitud de cable	6 m
Superficie de contacto	Au (oro)
Resistencia del aislamiento	≥ 1000 MΩ
Tensión nominal	50 V
Ciclos de enchufado	≥ 100
Versión para el lado contrario	Macho

Especificaciones técnicas del cable

Longitud de cable	6 m
Color de revestimiento	Verde (RAL 6018)
Apantallado	Sí
Halógenos	libre de halógenos
Aislamiento	Poliolefina
Material de la funda	PUR
Código de color	Blanco/azul, Blanco/naranja, Blanco/verde, Blanco/marrón
Diámetro exterior	Diámetro 8.9 mm
Diámetro exterior	8.9 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599
ECLASS 15.0	27-06-03-07

ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 14.0	27-06-03-07