

HDC XX6A03 MMSXXXX-5000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

Código	2546845000
Tipo	<a href="#">HDC XX6A03 MMSXXXX-5000</a>
GTIN (EAN)	4050118556650
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2025-09-30T00:00:00+02:00

## HDC XX6A03 MMSXXXX-5000

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

## Dimensiones y pesos

Peso neto	3666 g
-----------	--------

## Temperaturas

Temperatura límite	-30 °C ... 90 °C
--------------------	------------------

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Datos generales

Número de polos	8	Longitud de cable	50 m
Codificación	Codificación X	Superficie de contacto	Au (oro)
Velocidad de transmisión	10 Gbit/s	Resistencia del aislamiento	≥ 1000 MΩ
Categoría	Cat. 6A	Tensión nominal	50 V
Corriente nominal	0.5 A	Ciclos de enchufado	≥ 100
Grado de polución	2	Versión para el lado contrario	Macho
Versión para el lado del módulo	Macho		

## Especificaciones técnicas del cable

Longitud de cable	50 m
Color de revestimiento	Verde (RAL 6018)
Apantallado	Sí
Halógenos	libre de halógenos
Aislamiento	Polioléfina
Material de la funda	PUR
Código de color	Blanco/azul, Blanco/naranja, Blanco/verde, Blanco/marrón
Diámetro exterior	Diámetro 8.9 mm
Diámetro exterior	8.9 mm

## Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		