

Imagen de producto



Conexiones transversales ajustables

Aumenta la flexibilidad de tus conexiones transversales. La CONEXIÓN TRANSVERSAL TERMSERIES (TCC) permite conexiones transversales ajustables individualmente con hasta 51 polos. La cantidad máxima de polos enchufables se ha aumentado a 32 polos. El material que se debe desaislar se puede acortar a la longitud necesaria muy fácilmente. Las conexiones transversales convienen gracias a su fácil manejo y visibilidad, además de sus posibilidades de conexión universal. Una malla adicional evita que el muelle se deforme durante el montaje.

- Conexión transversal ajustable individualmente con 51 polos
- Barra adicional para evitar la deformación del muelle
- Aumento de la conexión transversal: posibilidad de hasta 32 polos
- Resistencia a vibraciones

Datos generales para pedido

| | |
|------------|----------------------------------|
| Versión | TERMSERIES, Conexión transversal |
| Código | 2556480000 |
| Tipo | TCC 6.4/10 BK |
| GTIN (EAN) | 4050118566994 |
| Cantidad | 10 Pieza |

Datos técnicos

Homologaciones

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 4.8 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.189 inch |
| Altura | 13.1 mm | Altura (pulgadas) | 0.5157 inch |
| Anchura | 61 mm | Anchura (pulgadas) | 2.4016 inch |
| Peso neto | 2.19 g | | |

Temperaturas

| | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C...85 °C | Temperatura ambiente | -40 °C...60 °C |
| Temperatura de servicio | | | |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

Datos de conexión transversal

| | | | |
|-----------------|-----------|---|--|
| Tensión nominal | 300 V | Corriente nominal | 17.5 A |
| Aislamiento | Sí | Protección frente al contacto con los dedos | Sí |
| Color | negro | Número de bornes puenteados | 10 |
| Número de polos | 10 | Paso en mm (P) | 6.40 mm |
| Tipo de montaje | insertado | Versión | puede cortarse según el tamaño necesario |

Datos nominales UL

| | |
|----------------------|------|
| Tensión nominal (UL) | 10 A |
|----------------------|------|

Datos generales

| | | | |
|---|--|------|--|
| Versión | puede cortarse según el tamaño necesario | | |
| Color | negro | | |
| Componente de índice de inflamabilidad UL94 | Componente | Caja | |
| | Índice de inflamabilidad UL94 | V-0 | |

Coordinación de aislamiento

| | |
|-----------------|-------|
| Tensión nominal | 300 V |
|-----------------|-------|

Datos de conexión


| | |
|----------------|---------|
| Paso en mm (P) | 6.40 mm |
|----------------|---------|

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002586 | ETIM 9.0 | EC002586 |
| ETIM 10.0 | EC002586 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 | | |

Dibujos

Dimensional drawing



Otros

Type code TERMSERIES accessories



Códigos de tipo

TCC 6.4/10 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramientas de corte



Herramientas para cortar cables de hasta 8 mm, 12 mm, 14 mm y 22 mm de diámetro exterior. La geometría especial de la cuchilla permite un corte sin estrangulamiento de conductores de cobre y aluminio, con esfuerzo físico mínimo. Las herramientas para cortar (KT 8 to KT 22) incluyen además aislamiento de protección sometido a pruebas VDE y GS de hasta 1.000 V de conformidad con la normativa EN/IEC 60900.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | KT 14 | Versión | |
| Código | 1157820000 | Herramientas para cortar, Alicates accionable con una mano | |
| GTIN (EAN) | 4032248945344 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |

Herramienta para cortar conexiones transversales



- Para conexiones transversales de Weidmüller de la serie Z
- Para conexiones transversales WQV 2,5 hasta WQV 35
- Para ventanas de conexiones transversales de los bornes WTR 2,5 y WSI 6

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Tipo | KT ZQV | Versión | |
| Código | 9002170000 | Cutting tool for one-hand operation | |
| GTIN (EAN) | 4032248291670 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |
| Tipo | WAW 1 NEUTRAL | Versión | |
| Código | 9004500000 | Miscellaneous tools | |
| GTIN (EAN) | 4008190053925 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |