



Conectores de fibra óptica SC para conectores Var.1 / 4 / 14

### Datos generales para pedido

Versión	Conector SC, Conector SCRJ, POF, reconectable
Código	<a href="#">2564960000</a>
Tipo	IE-PI-SCRJ-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118574647
Cantidad	10 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Dimensiones y pesos

Profundidad	56 mm	Profundidad (pulgadas)	2.2047 inch
Altura	10.5 mm	Altura (pulgadas)	0.4134 inch
Anchura	13.2 mm	Anchura (pulgadas)	0.5197 inch
Peso neto	1.6 g		

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

### Datos generales

Descripción del artículo	Conector SCRJ, POF, reconectable	Color	otros
Material capotas	PA 66	Diámetro de la funda, max.	8 mm
Diámetro de la funda, min.	5 mm	Tipo de montaje	Montaje del tornillo
Tipo de protección	IP67 con carcasa	Ciclos de enchufado	≥ 500
Composición	Conectores macho y conectores para base de las variantes 1, 4 y 14.	Tipo de fibra	POF
Atenuación por inserción	≤ 1,0 dB	Conexión 1	SCRJ
Conexión 2	Tornillo	Diámetro de cable individual, mín.	2.1 mm
Material manguito	Arcap	Material tapa protectora del polvo	TPE
Diámetro de cable individual, máx.	2.3 mm		

### Normas generales

Conector norma	IEC 61754-24
----------------	--------------

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

## IE-PI-SCRJ-POF-QA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### ...para cable de fibra óptica de polímero (POF)



Herramientas de prensado y pelamangueras para la elaboración de contactos de conductores de fibra óptica de polímero (POF)

### Datos generales para pedido

Tipo	HTX-IE-POF-QA	Versión	
Código	<a href="#">2602860000</a>		
GTIN (EAN)	4050118615043		
Cantidad	1 ST		

### Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

### Datos generales para pedido

Tipo	IE-PP-V14P	Versión	
Código	<a href="#">1058280000</a>	Tapa de protección para capota	
GTIN (EAN)	4032248799374		
Cantidad	10 ST		

### Tijeras



Weidmüller está especializado en la separación de cables de cobre y de aluminio. La gama de productos abarca desde herramientas de corte para una sección transversal pequeña con una transmisión directa de la fuerza hasta herramientas de corte para diámetros grandes. El accionamiento mecánico y un mecanismo de corte especialmente diseñado reducen el esfuerzo manual requerido a un mínimo. Weidmüller, con su amplia gama de herramientas para desaislar, cumple con todos los requisitos del sector de la elaboración profesional de cables.

## Accesorios

### Datos generales para pedido

Tipo	SCISSORS KEVLAR	Versión	
Código	<a href="#">1208910000</a>	Electrician's scissors	
GTIN (EAN)	4032248990085		
Cantidad	1 ST		

### Herramientas



- para conductores flexibles y rígidos con materiales especiales de aislamiento
- Alta calidad de desaislado para aplicaciones industriales (según los requisitos aeronáuticos)
- Las cuchillas especiales permiten el desaislado de aislantes y estructuras especiales
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Alta flexibilidad gracias a cuchillas de desaislado intercambiables
- Alta exactitud de repetición en el desaislado
- Sin dañar los conductores
- Alta estabilidad para una larga vida útil y alta fiabilidad
- Función de corte integrada

### Datos generales para pedido

Tipo	MULTI-STRIPAX IE-POF	Versión	
Código	<a href="#">1208880000</a>	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar	
GTIN (EAN)	4032248990276		
Cantidad	1 ST		