

HDC HP550 STGH CR 1P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

La capota protectora está fabricada de aluminio resistente al agua del mar mediante fundición a presión.

Esta serie de carcasa destaca por los altos estándares de protección contra el agua y el polvo y una resistencia a los impactos especialmente alta.

Un sofisticado revestimiento de dos niveles de la superficie garantiza muchos años de fiabilidad.

Todos los tornillos, contactos crimpados y otros accesorios exteriores están hechos de acero inoxidable resistente a la corrosión.

Datos generales para pedido

Código	2568600000
Tipo	HDC HP550 STGH CR 1P
GTIN (EAN)	4050118776621
Cantidad	1 Pieza

HDC HP550 STGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones

**Dimensiones y pesos**

Peso neto 431 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Versión, cajas	Base abierta	Grado inflamabilidad según UL 94	None
Color	negro	Superficie	Revestimiento en polvo
Sin halógenos	false	Tipo de protección	IP68, en estado conectado

Datos generales

Color	negro	Superficie	Revestimiento en polvo
-------	-------	------------	------------------------

Indicación importante

Información de producto En función de la operación prevista, las tensiones generadas internamente pueden superponerse a la tensión de trabajo y contener los picos correspondientes. Es indispensable asegurarse de que estos picos de tensión no superen la tensión nominal. Para aplicaciones fuera de esta especificación, póngase en contacto con nosotros.

Clasificaciones


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC HP550 STGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



HDC HP550 STGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Contactos crimpados**

El crimpado logra una conexión eléctrica y mecánica segura entre conductor y contacto. Una conexión crimpada óptima es hermética y resistente a la corrosión.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC HP 550 M 25	Versión
Código	1220580000	HDC - Conector, Macho, Conexión crimpada, Tamaño de instalación:
GTIN (EAN)	4050118003857	550
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC HP 550 M 50	Versión
Código	1157800000	HDC - Conector, Macho, Conexión crimpada, Tamaño de instalación:
GTIN (EAN)	4032248945337	550
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC HP 550 M 70	Versión
Código	1268810000	HDC - Conector, Macho, Conexión crimpada, Tamaño de instalación:
GTIN (EAN)	4050118057720	550
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC HP 550 M 95	Versión
Código	1079790000	HDC - Conector, Macho, Conexión crimpada, Tamaño de instalación:
GTIN (EAN)	4032248841653	550
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC HP 550 M 120	Versión
Código	1079780000	HDC - Conector, Macho, Conexión crimpada, Tamaño de instalación:
GTIN (EAN)	4032248841899	550
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC HP 550 M 150	Versión
Código	1119110000	HDC - Conector, Macho, Conexión crimpada, Tamaño de instalación:
GTIN (EAN)	4032248900367	550
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC HP 550 M 185	Versión
Código	1120580000	HDC - Conector, Macho, Conexión crimpada, Tamaño de instalación:
GTIN (EAN)	4032248901821	550
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC HP 550 M 240	Versión
Código	1120590000	HDC - Conector, Macho, Conexión crimpada, Tamaño de instalación:
GTIN (EAN)	4032248901739	550
Cantidad	1 ST	