


**VT-TM 0/18 HF-V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Datos generales para pedido**

Versión	, Manguito x 5.3 mm, Poliéster, Poliuretano termoplástico (TPU), Color: amarillo, transparente, diámetro externo del conductor: 1.3 - 3 mm
Código	<a href="#">2571280000</a>
Tipo	VT-TM 0/18 HF-V0
GTIN (EAN)	4050118608410
Cantidad	200 Pieza

**VT-TM 0/18 HF-V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	6.15 mm	Profundidad (pulgadas)	0.2421 inch
Altura	18 mm	Altura (pulgadas)	0.7087 inch
Anchura	5.3 mm	Anchura (pulgadas)	0.2087 inch
Peso neto	0.14 g		

**Temperaturas**

Gama de temperaturas de servicio	-30...90 °C
----------------------------------	-------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
RoHS	

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos generales**

Tipo de impresión	sin imprimir	Anchura	5.3 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Gama de temperaturas de servicio, max.	90 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-30 °C	Color	amarillo, transparente
Halógenos	No	Material básico	Poliéster, Poliuretano termoplástico (TPU)
Caracteres impresos	sin	Industrias recomendadas	Transporte, Maquinaria
Gama de temperaturas de servicio	-30...90 °C		

**Señalizador para cables y conductores**

Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	0.5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, min.	0.22 mm <sup>2</sup>	Diámetro externo del conductor, max.	3 mm
Diámetro externo del conductor, min.	1.3 mm	diámetro externo del conductor	1.3 - 3 mm
Sección de conexión del conductor	0.22 - 0.5 mm <sup>2</sup>		


**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**VT-TM 0/18 HF-V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Sin imprimir**

TM-I es un tipo de señalizador reconocido y renombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. Está disponible en varias longitudes diferentes para la señalización individual con series largas de caracteres. Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización. El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad.

El contorno especial del TM-I permite un montaje sencillo y un posicionamiento firme. Compatible con distintos manguitos existentes en el mercado. Gracias al formato MultiCard, las etiquetas pueden imprimirse de manera rápida y cómoda con una impresora PrintJet CONNECT, un plotter o con un rotulador STI.

- Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización.
- Señalizador reconocido y de reconocido prestigio en el sector de la tecnología de control del tráfico
- El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad
- Sistema no apto para la señalización mediante P-Ink o rotulador STI con manguitos CLI T

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

**Datos generales para pedido**

Tipo	TM-I 18 MC NE WS	Versión
Código	<a href="#">1718431044</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190349011	
Cantidad	320 ST	
Tipo	TM-I 18 MC NE GE	Versión
Código	<a href="#">1718431687</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190349028	
Cantidad	320 ST	
Tipo	TM-I 18 MC NE RT	Versión
Código	<a href="#">1718431686</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190397449	
Cantidad	320 ST	
Tipo	TM-I 18 MC NE GN	Versión
Código	<a href="#">1718431688</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190398699	
Cantidad	320 ST	
Tipo	VT-TM-I 18 MC NE WS	Versión
Código	<a href="#">1714101044</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190332518	
Cantidad	640 ST	
Tipo	VT-TM-I 18 MC NE GE	Versión
Código	<a href="#">1714101687</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190332532	
Cantidad	640 ST	

## VT-TM 0/18 HF-V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Accessories

Tipo	VT-TM-I 18 MC NE RT	Versión
Código	<a href="#">1714101686</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190332525	
Cantidad	640 ST	
Tipo	VT-TM-I 18 MC NE BL	Versión
Código	<a href="#">1714101693</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, azul
GTIN (EAN)	4008190332556	
Cantidad	640 ST	
Tipo	VT-TM-I 18 MC NE GN	Versión
Código	<a href="#">1714101688</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190332549	
Cantidad	640 ST	
Tipo	VT-TM-I 18 MC NE OR	Versión
Código	<a href="#">1714101690</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, naranja
GTIN (EAN)	4008190368623	
Cantidad	640 ST	
Tipo	VT-TM-I 18 MC NE GR	Versión
Código	<a href="#">1798060000</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 2.5 - 35 mm, 18 x 4 mm, gris
GTIN (EAN)	4032248241040	
Cantidad	640 ST	

### TM-I 15



#### Fiabilidad del proceso: TM-I

Las etiquetas insertables TM-I cuentan con una pestaña guía que les permite deslizarse fácilmente dentro de los manguitos transparentes tipo TM. Cuando la pestaña está correctamente colocada, se parte en el punto de rotura predeterminado. A continuación, los conductores se pueden insertar fácilmente en los manguitos preparados. Ventajas: es posible preparar grandes cantidades de forma eficaz en un solo paso.

### Datos generales para pedido

Tipo	TM-I 15 MM WS	Versión
Código	<a href="#">2005450000</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, blanco
GTIN (EAN)	4050118390346	
Cantidad	2000 ST	
Tipo	TM-I 15 MM GE	Versión
Código	<a href="#">2005580000</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4050118390353	
Cantidad	2000 ST	
Tipo	TM-I 15 MM RT	Versión
Código	<a href="#">2005760000</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, rojo
GTIN (EAN)	4050118390360	
Cantidad	2000 ST	
Tipo	TM-I 15 MM BL	Versión
Código	<a href="#">2005910000</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, azul
GTIN (EAN)	4050118390285	
Cantidad	2000 ST	