



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Versión	Conector Herramienta para prensar, 25mm ² , Crimpado trapezoidal
Código	2577810000
Tipo	ES EPG 60/HPG AEH 25
GTIN (EAN)	4050118590722
Cantidad	1 Pieza

ES EPG 60/HPG AEH 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	22 mm	Profundidad (pulgadas)	0.8661 inch
Altura	42 mm	Altura (pulgadas)	1.6535 inch
Anchura	42 mm	Anchura (pulgadas)	1.6535 inch
Peso neto	25 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Crimpado trapecoidal
Sección del terminal	nominal 25 mm ²

Descripción de contacto

Tipo de contactos	Terminales tubulares con y sin aislamiento de plástico	Sección máx. AWG	4
Sección mín. AWG	4	Zona de prensado, max.	25 mm ²

Matrices de prensado

Anchura de prensado	22 mm	Sección de conexión crimpada de cobre	25
Anchura de prensado en mm	22		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		