

**Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables**

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

**Datos generales para pedido**

Versión	Conecotor Herramienta para prensar, 150mm <sup>2</sup> , Crimpado trapezoidal
Código	<a href="#">2577900000</a>
Tipo	ES EPG 60 AEH 150
GTIN (EAN)	4050118590661
Cantidad	1 Pieza

**ES EPG 60 AEH 150**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Profundidad	22 mm
Altura	42 mm
Anchura	42 mm
Peso neto	25 g

Profundidad (pulgadas)	0.8661 inch
Altura (pulgadas)	1.6535 inch
Anchura (pulgadas)	1.6535 inch

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos de herramienta para prensar**

Tipo de prensado /perfil	Crimpado trapezoidal
Sección del terminal	nominal

150 mm<sup>2</sup>

**Descripción de contacto**

Tipo de contactos	Terminales tubulares con y sin aislamiento de plástico	Sección máx. AWG	5/0
Sección mín. AWG	5/0	Zona de prensado, max.	150 mm <sup>2</sup>

**Matrices de prensado**

Anchura de prensado	22 mm	Sección de conexión crimpada de cobre	150
Anchura de prensado en mm	22		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		