

ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables**

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Versión	Conecotor Herramienta para prensar, 10mm ² , Conexión crimpada oval
Código	2577940000
Tipo	ES EPG 60 ISO 10
GTIN (EAN)	4050118590647
Cantidad	1 Pieza

ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Dimensiones y pesos**

Profundidad	22 mm
Altura	42 mm
Anchura	42 mm
Peso neto	25 g

Profundidad (pulgadas)	0.8661 inch
Altura (pulgadas)	1.6535 inch
Anchura (pulgadas)	1.6535 inch

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Conección crimpada oval
Sección del terminal	nominal

10 mm²

Descripción de contacto

Tipo de contactos	Conector aislado
Sección mín. AWG	8

Sección máx. AWG 8

Zona de prensado, max. 10 mm²

Matrices de prensado

Anchura de prensado	7 mm
Anchura de prensado en mm	7

Sección de conexión crimpada de cobre 10

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282
ECLASS 15.0	21-04-90-90

ETIM 9.0 EC001282

ECLASS 14.0 21-04-90-90

ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Terminales preaislados**

Conecotor de cables aislado en PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico, excepto conector de encastre

Datos generales para pedido

Tipo	KQI-M10/-10	Versión
Código	1492470000	Terminale planos,Conecotor de cables aislado,10 mm ² ,10 mm ² - 10
GTIN (EAN)	4050118302233	mm ²
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQI-M10/-16	Versión
Código	1492510000	Terminale planos,Conecotor de cables aislado,16 mm ² ,16 mm ² - 16
GTIN (EAN)	4050118302288	mm ²
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQI-M5/-10	Versión
Código	1492430000	Terminale planos,Conecotor de cables aislado,10 mm ² ,10 mm ² - 10
GTIN (EAN)	4050118302349	mm ²
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQI-M6/-10	Versión
Código	1492440000	Terminale planos,Conecotor de cables aislado,10 mm ² ,10 mm ² - 10
GTIN (EAN)	4050118302356	mm ²
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQI-M8/-10	Versión
Código	1492450000	Terminale planos,Conecotor de cables aislado,10 mm ² ,10 mm ² - 10
GTIN (EAN)	4050118302226	mm ²
Cantidad	50 ST	

Terminales preaislados tipo horquilla

Conecotor de cable de horquilla aislado de PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

Datos generales para pedido

Tipo	KQIG-M5/-10	Versión
Código	1491330000	Terminale planos,Conecotor de cables aislado,10 mm ² ,10 mm ² - 10
GTIN (EAN)	4050118301335	mm ²
Cantidad	50 ST	

ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com
Accessories

Tipo	KQIG-M6/-10	Versión
Código	1491340000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,10 mm ² ,10 mm ² - 10
GTIN (EAN)	4050118301304	mm ²
Cantidad	50 ST	

Terminales preaislados macho

Conejero de cable de pasador aislado de PVC o PC/PA
 • Diseños convencionales
 • Sin soldar
 • Con embudo cónico

Datos generales para pedido

Tipo	KSI/-10	Versión
Código	1491430000	Terminale planos,Conejero de cables aislado,10 mm ² ,10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301403	
Cantidad	50 ST	