



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Versión	16mm ² , Conexión crimpada oval
Código	2577950000
Tipo	ES EPG 60 ISO 16
GTIN (EAN)	4050118590630
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	22 mm	Profundidad (pulgadas)	0.8661 inch
Altura	42 mm	Altura (pulgadas)	1.6535 inch
Anchura	42 mm	Anchura (pulgadas)	1.6535 inch
Peso neto	25 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Conexión crimpada oval		
Sección del terminal	nominal		16 mm ²

Descripción de contacto

Tipo de contactos	Conector aislado	Sección máx. AWG	6
Sección mín. AWG	6	Zona de prensado, max.	16 mm ²

Matrices de prensado

Anchura de prensado	7 mm	Sección de conexión crimpada de cobre	16
Anchura de prensado en mm	7		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Accesorios

Terminales preaislados



Conector de cables aislado en PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico, excepto conector de encastre

Datos generales para pedido

Tipo	KQI-M10/-16	Versión
Código	1492510000	Terminale planos, Conector de cables aislado, 16 mm ² , 16 mm ² - 16
GTIN (EAN)	4050118302288	mm ²
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQI-M5/-16	Versión
Código	1492480000	Terminale planos, Conector de cables aislado, 16 mm ² , 16 mm ² - 16
GTIN (EAN)	4050118302196	mm ²
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQI-M6/-16	Versión
Código	1492490000	Terminale planos, Conector de cables aislado, 16 mm ² , 16 mm ² - 16
GTIN (EAN)	4050118302455	mm ²
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQI-M8/-16	Versión
Código	1492500000	Terminale planos, Conector de cables aislado, 16 mm ² , 16 mm ² - 16
GTIN (EAN)	4050118302516	mm ²
Cantidad	50 ST	

Terminales preaislados tipo horquilla



Conector de cable de horquilla aislado de PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

Datos generales para pedido

Tipo	KQIG-M6/-16	Versión
Código	1491350000	Terminale planos, Conector de cables aislado, 16 mm ² , 16 mm ² - 16
GTIN (EAN)	4050118300987	mm ²
Cantidad	50 ST	
Tipo	KQIG-M8/-16	Versión
Código	1491360000	Terminale planos, Conector de cables aislado, 16 mm ² , 16 mm ² - 16
GTIN (EAN)	4050118301601	mm ²
Cantidad	50 ST	

Accesorios

Terminales preaislados macho



Conector de cable de pasador aislado de PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

Datos generales para pedido

Tipo	KSI/-16	Versión	
Código	1491440000	Terminale planos, Conector de cables aislado, 16 mm ² , 16 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118301427		
Cantidad	50 ST		