

IE-USB-3.0-A-A-1.8M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Cables IE confeccionados

Datos generales para pedido

Versión	Cable USB, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 1.8 m
Código	2581730018
Tipo	IE-USB-3.0-A-A-1.8M
GTIN (EAN)	4050118650099
Cantidad	1 Pieza

IE-USB-3.0-A-A-1.8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Longitud	1.8 m	Longitud (pulgadas)	70.8661 inch
Peso neto	87 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-15 °C...80 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos del cable

Color de revestimiento	azul
------------------------	------

Datos técnicos generales

Superficie de contacto	Oro sobre níquel
------------------------	------------------

Conektor derecho

Clavija de conexión derecha	USB A 3.0, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento
-----------------------------	---

Conektor izquierdo

Clavija de conexión izquierda	USB A 3.0, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento
-------------------------------	---

Montaje del cable

Color de revestimiento	azul	Sección	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)
Diámetro de la funda, max.	5.65 mm	Diámetro de la funda, min.	5.35 mm
Material del revestimiento	PVC		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		