## **IE-USB-3.0-A-A-3M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Cables IE confeccionados

#### Datos generales para pedido

Versión	Cable USB, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 3 m		
Código	<u>2581730030</u>		
Tipo	IE-USB-3.0-A-A-3M		
GTIN (EAN)	4050118630534		
Cantidad	1 Pieza		



## **IE-USB-3.0-A-A-3M**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

Homologaciones	$\epsilon$			
ROHS	Conformidad			
Dimensiones y pesos				
	1			
Longitud	3 m	Longitud (pulgadas)	118.1102 inch	
Peso neto	140 g			
Temperaturas				
Temperatura de almacenamiento Temperatura de colocación		Temperatura de servicio	-15 °C80 °C	
Conformidad medioambienta	del producto		·	
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención			
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso			
Datos técnicos del cable				
Color de revestimiento	azul			
Datos técnicos generales				
Superficie de contacto	Oro sobre níquel			
Conector derecho	one control inque.			
Clavija de conexión derecha	USB A 3.0, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento			
Conector izquierdo				
Clavija de conexión izquierda	USB A 3.0, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento			
	contacto macho, recto, conector, Plástico, con			
Clavija de conexión izquierda Montaje del cable	contacto macho, recto, conector, Plástico, con	Sección	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)	
Clavija de conexión izquierda  Montaje del cable  Color de revestimiento  Diámetro de la funda, max.	contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento  azul  5.65 mm	Sección Diámetro de la funda, min.		
Clavija de conexión izquierda	contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento		2*AWG20 (Power)	
Clavija de conexión izquierda  Montaje del cable  Color de revestimiento  Diámetro de la funda, max.	contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento  azul  5.65 mm		2*AWG20 (Power)	
Clavija de conexión izquierda  Montaje del cable  Color de revestimiento  Diámetro de la funda, max.  Material del revestimiento	contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento  azul  5.65 mm		2*AWG20 (Power)	

Fecha de creación 05.11.2025 08:13:58 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

# Hoja técnica

# **IE-USB-3.0-A-A-3M**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 9.0	27-06-20-11
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-01-06
ECLASS 11.0	27-06-01-06	ECLASS 12.0	27-06-01-06
ECLASS 13.0	27-06-01-06	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		