

**IE-USB-3.0-A-A-5M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Cables IE confeccionados****Datos generales para pedido**

Versión	Cable USB, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 5 m
Código	<a href="#">2581730080</a>
Tipo	IE-USB-3.0-A-A-5M
GTIN (EAN)	4050118630558
Cantidad	1 Pieza

**IE-USB-3.0-A-A-5M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Longitud	5 m	Longitud (pulgadas)	196.8504 inch
Peso neto	220 g		

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-15 °C...80 °C
Temperatura de colocación		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos técnicos del cable**

Color de revestimiento	azul
------------------------	------

**Datos técnicos generales**

Superficie de contacto	Oro sobre níquel
------------------------	------------------

**Conector derecho**

Clavija de conexión derecha	USB A 3.0, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento
-----------------------------	---

**Conector izquierdo**

Clavija de conexión izquierda	USB A 3.0, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento
-------------------------------	---

**Montaje del cable**

Color de revestimiento	azul	Sección	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)
Diámetro de la funda, max.	5.65 mm	Diámetro de la funda, min.	5.35 mm
Material del revestimiento	PVC		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		