

## IE-USB-3.0-A-A-5M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Cables IE confeccionados

### Datos generales para pedido

Versión	Cable USB, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 5 m
Código	<a href="#">2581730050</a>
Tipo	IE-USB-3.0-A-A-5M
GTIN (EAN)	4050118630558
Cantidad	1 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Longitud	5 m	Longitud (pulgadas)	196.8504 inch
Peso neto	220 g		

#### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-15 °C...80 °C
Temperatura de colocación		

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Datos técnicos del cable

Color de revestimiento azul

#### Datos técnicos generales

Superficie de contacto Oro sobre níquel

#### Conector derecho

Clavija de conexión derecha USB A 3.0, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento

#### Conector izquierdo

Clavija de conexión izquierda USB A 3.0, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento

#### Montaje del cable

Color de revestimiento	azul	Sección	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)
Diámetro de la funda, max.	5.65 mm	Diámetro de la funda, min.	5.35 mm
Material del revestimiento	PVC		

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		