

**CABTITE CR 24/10 EMV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Combinados con una amplia gama de distintas abrazaderas de conexión de apantallamiento (KLBÜ), las guías de conexión de apantallamiento permiten proteger los cables de manera práctica, rápida y sin complicaciones.

**Datos generales para pedido**

Versión	Carril de conexión de apantallamiento, Cabtite (sistema de paso de cables), Acero, cincado, plata, Altura: 35.23 mm, Anchura: 140 mm, Profundidad: 16 mm
Código	<a href="#">2583890000</a>
Tipo	CABTITE CR 24/10 EMV
GTIN (EAN)	4050118647068
Cantidad	10 Pieza

**CABTITE CR 24/10 EMV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

RoHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	16 mm	Profundidad (pulgadas)	0.6299 inch
Altura	35.23 mm	Altura (pulgadas)	1.387 inch
Anchura	140 mm	Anchura (pulgadas)	5.5118 inch
Diámetro	5.3 mm	Medida de fijación, altura	5.91 mm
Medida de fijación, anchura	5.3 mm	Peso neto	46.96 g

**Temperaturas**

Temperatura de servicio

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin excepción  
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Información general**

Silicona	No	Halógenos	No
Material básico	Acero, cincado		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		