# **CABTITE CR 16/8 EMV**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Combinados con una amplia gama de distintas abrazaderas de conexión de apantallamiento (KLBÜ), las guías de conexión de apantallamiento permiten proteger los cables de manera práctica, rápida y sin complicaciones.

## Datos generales para pedido

Versión	Carril de conexión de apantallamiento, Cabtite (sis- tema de paso de cables), Acero, cincado, plata, Altura: 35.23 mm, Anchura: 113 mm, Profundi- dad: 16 mm
Código	<u>2583910000</u>
Tipo	CABTITE CR 16/8 EMV
GTIN (EAN)	4050118647051
Cantidad	10 Pieza



# **CABTITE CR 16/8 EMV**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

Home	ologac	IODAG
	nouac	IUIICO

ROHS	Conformidad		
Dimensiones y pesos			
Profundidad	16 mm	Profundidad (pulgadas)	0.6299 inch
Altura	35.23 mm	Altura (pulgadas)	1.387 inch
Anchura	113 mm	Anchura (pulgadas)	4.4488 inch
Diámetro	5.3 mm	Medida de fijación, altura	5.91 mm
Medida de fijación, anchura	5.3 mm	Peso neto	40.2 g

#### **Temperaturas**

Temperatura de servicio

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Información general

Silicona	No	Halógenos	No	
Material básico	Acero, cincado			

#### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 9.0	27-18-28-15
ECLASS 9.1	27-18-92-65	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

Fecha de creación 14.11.2025 04:22:56 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos