

CABTITE CR 16/8 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Combinados con una amplia gama de distintas abrazaderas de conexión de apantallamiento (KLBÜ), las guías de conexión de apantallamiento permiten proteger los cables de manera práctica, rápida y sin complicaciones.

Datos generales para pedido

Versión	Carril de conexión de apantallamiento, Cabtite (sistema de paso de cables), Acero, cincado, plata, Altura: 35.23 mm, Anchura: 113 mm, Profundidad: 16 mm
Código	2583910000
Tipo	CABTITE CR 16/8 EMV
GTIN (EAN)	4050118647051
Cantidad	10 Pieza

CABTITE CR 16/8 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	16 mm	Profundidad (pulgadas)	0.6299 inch
Altura	35.23 mm	Altura (pulgadas)	1.387 inch
Anchura	113 mm	Anchura (pulgadas)	4.4488 inch
Diámetro	5.3 mm	Medida de fijación, altura	5.91 mm
Medida de fijación, anchura	5.3 mm	Peso neto	40.2 g

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Información general

Silicona	No	Halógenos	No
Material básico	Acero, cincado		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		