

## CABTITE CR 10/6 EMV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Combinados con una amplia gama de distintas abrazaderas de conexión de apantallamiento (KLBÜ), las guías de conexión de apantallamiento permiten proteger los cables de manera práctica, rápida y sin complicaciones.

### Datos generales para pedido

Versión	Carril de conexión de apantallamiento, Cabtite (sistema de paso de cables), Acero, cincado, plata, Altura: 35.23 mm, Anchura: 93 mm, Profundidad: 16 mm
Código	<a href="#">2583930000</a>
Tipo	CABTITE CR 10/6 EMV
GTIN (EAN)	4050118647044
Cantidad	10 Pieza

## CABTITE CR 10/6 EMV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Dimensiones y pesos

Profundidad	16 mm	Profundidad (pulgadas)	0.6299 inch
Altura	35.23 mm	Altura (pulgadas)	1.387 inch
Anchura	93 mm	Anchura (pulgadas)	3.6614 inch
Diámetro	5.3 mm	Medida de fijación, altura	5.91 mm
Medida de fijación, anchura	5.3 mm	Peso neto	31.15 g

### Temperaturas

Temperatura de servicio
-------------------------

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Información general

Silicona	No	Halógenos	No
Material básico	Acero, cincado		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		