

CABTITE GI H BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Las inserciones encastrables permiten configurar las aperturas según las necesidades para uso con elementos de sellado pequeños o grandes. Al instalarlas, se aprecia un "clic" que indica que el montaje es correcto. Esto significa que el sistema de paso de cables Cabtite admite variaciones en la configuración para adaptarse a diferentes requisitos (cables, conductores, mangueras, conductos neumáticos e hidráulicos).

Datos generales para pedido

Versión	Inserción, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 44 mm, Anchura: 67 mm, Profundidad: 17.5 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Código	2584270000
Tipo	CABTITE GI H BK
GTIN (EAN)	4050118617122
Cantidad	5 Pieza

CABTITE GI H BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)	E223801

Dimensiones y pesos

Profundidad	17.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.689 inch
Altura	44 mm	Altura (pulgadas)	1.7323 inch
Altura construcción baja	17.5 mm	Anchura	67 mm
Anchura (pulgadas)	2.6378 inch	Peso neto	9.61 g

Temperaturas

Temperatura de servicio	-40 °C...120 °C
-------------------------	-----------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Información general

Silicona	No	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Halógenos	No	Tipo de protección	IP66
Material básico	Poliamida, reforzada con fibra óptica	Junta	TPE

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

CABTITE GI H BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado

