

## CABTITE GI T BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Las inserciones encastrables permiten configurar las aperturas según las necesidades para uso con elementos de sellado pequeños o grandes. Al instalarlas, se aprecia un "clic" que indica que el montaje es correcto. Esto significa que el sistema de paso de cables Cabtite admite variaciones en la configuración para adaptarse a diferentes requisitos (cables, conductores, mangueras, conductos neumáticos e hidráulicos).

### Datos generales para pedido

Versión	Inserción, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 25 mm, Anchura: 44 mm, Profundidad: 17.5 mm, -40 °C... 120 °C, IP66
Código	<a href="#">2584300000</a>
Tipo	CABTITE GI T BK
GTIN (EAN)	4050118619195
Cantidad	5 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

Núm. de certificación (cURus) E223801

#### Dimensiones y pesos

Profundidad	17.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.689 inch
Altura	25 mm	Altura (pulgadas)	0.9842 inch
Altura construcción baja	17.5 mm	Anchura	44 mm
Anchura (pulgadas)	1.7323 inch	Peso neto	4.22 g

#### Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C...120 °C

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Información general

Silicona	No	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Halógenos	No	Tipo de protección	IP66
Material básico	Poliamida, reforzada con fibra óptica	Junta	TPE

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

**Dibujo acotado**

