

HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Amplia gama para el cableado de datos flexible in situ: desde herramientas específicas hasta conectores Cat.#5 con codificación D y Cat.#6 con codificación X, así como robustas fundas de apantallamiento. Estos componentes permiten conexiones de datos confeccionables en campo fiables – ideales para aplicaciones industriales, una instalación rápida y la máxima flexibilidad.

Datos generales para pedido

Versión	Crimping tool for contacts
Código	2592650000
Tipo	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0
GTIN (EAN)	4050118603774
Cantidad	1 Pieza

HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Peso neto 845 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS No afectado

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 0c817d37-3182-4863-b78d-7f8023388f84

Datos generales

Número de polos 0

Datos técnicos

Versión mecánico, con contactos
recambiables

Datos de herramienta para prensar

Sección del terminal tubular, max. 0.5 mm² Sección del terminal tubular, min. 0.14 mm²

Tipo de prensado /perfil 4-Indent-Crimp

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC000168 ETIM 9.0 EC000168

ETIM 10.0 EC000168 ECLASS 14.0 21-04-38-11

ECLASS 15.0 21-04-38-11