

HDC MBUS CT C 6.8-7.9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Amplia gama para el cableado de datos flexible in situ: desde herramientas específicas hasta conectores Cat.#5 con codificación D y Cat.#6 con codificación X, así como robustas fundas de apantallamiento. Estos componentes permiten conexiones de datos confeccionables en campo fiables – ideales para aplicaciones industriales, una instalación rápida y la máxima flexibilidad.

Datos generales para pedido

Versión	Pressing tool
Código	2592730000
Tipo	HDC MBUS CT C 6.8-7.9
GTIN (EAN)	4050118603934
Cantidad	1 Pieza

HDC MBUS CT C 6.8-7.9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Longitud	251 mm	Longitud (pulgadas)	9.8819 inch
Peso neto	648.6 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	Oc817d37-3182-4863-b78d-7f8023388f84

Datos técnicos

Versión	mecánico, con contactos recambiables
---------	--------------------------------------

Datos de herramienta para prensar

Sección del terminal tubular, max.	7.9 mm ²	Sección del terminal tubular, min.	6.8 mm ²
Tipo de prensado /perfil	Conexión crimpada hexagonal		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		