

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Versión	Sistemas de rotulación, Impresora termotransferencia, Termotransferencia, 300 DPI, MultiMark, Mangueras termoretráctiles, Rollos de etiquetas
Código	2599430000
Tipo	THM MULTIMARK
GTIN (EAN)	4050118626377
Cantidad	1 Pieza

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	253 mm	Profundidad (pulgadas)	9.9606 inch
Altura	320 mm	Altura (pulgadas)	12.5984 inch
Anchura	253 mm	Anchura (pulgadas)	9.9606 inch
Peso neto	5800 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente 5 °C...40 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6a, 6b, 6c, 7a, 7c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

Sistemas de rotulación

Tipo de señalizadores	MultiMark, Mangueras termoretráctiles, Rollos de etiquetas	Memory (RAM)	256 MB
Condición previa del sistema	PC with operating system Windows 7, 8 or 10	Procedimiento de impresión	Termotransferencia
Interfaz	USB 2.0, Ethernet	Software	M-Print® PRO
Tensión de alimentación	100...240 V AC	Sistema de funcionamiento	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Velocidad de impresión	max. 150 mm/s	Resolución de impresión máx.	300 DPI
Sistema recargable	No	Incluido en el pedido	THM MultiMark, Manual, Cable USB, Cable de corriente, Euroconector, Conector US, Conector para Reino Unido, Controlador de impresora, RIBBON MM-TB 25/360 SW, cinta de color, RIBBON MM 110/360 SW, cinta de color, Tubo ribbon, Rodillo de impresión, Rodillo de presión

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		


THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

THM MULTIMARK



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	THM MMP CASE	Versión
Código	2457760000	Empty box / Case
GTIN (EAN)	4050118473131	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MULTIMARK CUTTER	Versión
Código	1331600000	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118163155	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MULTIMARK PERFORATOR	Versión
Código	1416330000	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118219388	
Cantidad	1 ST	
Tipo	THM MMP EXT.RH	Versión
Código	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versión
Código	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MULTIMARK ROLLER 30	Versión
Código	1357430000	
GTIN (EAN)	4050118160253	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MULTIMARK ROLLER MF	Versión
Código	2518600000	
GTIN (EAN)	4050118531305	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MULTIMARK ROLLER MF-W	Versión
Código	2519150000	
GTIN (EAN)	4050118531091	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MULTIMARK ROLLER SFM 1	Versión
Código	2799000000	
GTIN (EAN)	4064675259985	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MULTIMARK ROLLER SFM 2	Versión
Código	2786210000	
GTIN (EAN)	4064675063230	
Cantidad	1 ST	

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	MULTIMARK ROLLER SFM 3	Versión
Código	2719270000	
GTIN (EAN)	4050118849158	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MULTIMARK ROLLER SFM 4	Versión
Código	2835010000	
GTIN (EAN)	4064675427346	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MULTIMARK ROLLER TB	Versión
Código	2438500000	
GTIN (EAN)	4050118498721	
Cantidad	1 ST	

Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Versión
Código	2005090000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
Cantidad	1 ST	
Tipo	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Versión
Código	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
Cantidad	1 ST	
Tipo	RIBBON MM 76/360 SW	Versión
Código	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
Cantidad	1 ST	
Tipo	RIBBON MM 84/300 WS	Versión
Código	2005040000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
Cantidad	1 ST	
Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versión
Código	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Cantidad	1 ST	
Tipo	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Versión
Código	1426210000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
Cantidad	1 ST	

Accesorios

M-Print® PRO



El software M-Print® PRO de impresión y pedido de etiquetas y señalizadores® es una solución profesional para entorno Windows® diseñada para la impresión y el pedido de etiquetas y señalizadores Weidmüller. Este software le ayudará a optimizar el proceso de señalización de instalaciones eléctricas. De este modo, puede diseñar y hacer pedidos de material de señalización con facilidad, rapidez y profesionalidad. Asimismo, se pueden incluir textos, marcos, líneas, gráficos, códigos de barras, números de serie y fotografías.

- Catálogo completo integrado de todas las etiquetas y señalizadores, incluidas imágenes, enlaces a página web y hojas técnicas
- Diseño de señalizadores y etiquetas en tantos niveles como sea necesario
- Formato personalizado de caracteres de texto (RTF)
- Operaciones de copiar y pegar texto (con o sin formato)
- Disponibilidad en 20 idiomas compatibles con UNICODE
- Introducción de datos en etiquetas y hojas de cálculo, o bien directamente en Microsoft Excel
- Creación de escalas; contadores y secuencias numéricos y alfanuméricos
- Compatible con una amplia gama de formatos de imagen (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Galería de gráficos con símbolos empleados en ingeniería electrónica
- Opciones de asignación de impresora a producto, como, por ejemplo, ESG 9/20 a la impresora PrintJet; MultiMark a la impresora por termotransferencia
- Servicio de actualización a través de Internet
- Interfaz de configurador de Weidmüller (WMC)
- Asistente de importación para numerosos formatos de archivos (*.txt, *.csv, *.xml, etc.) para crear sus propios scripts de importación
- Transferencia de datos desde sistemas CAE
- Vista previa permanente: compruebe qué aspecto tendrá la impresión, incluso en la fase de diseño (edición WYSIWYG)
- Dispositivos de impresión compatibles: todas las impresoras de Weidmüller (por ejemplo, los sistemas PrintJet CONNECT, THM MultiMark, etc.) e impresoras estándar con controlador de Microsoft Windows®
- Adaptación rápida y optimizada de los dispositivos de impresión
- Disposición de los señalizadores y etiquetas en diferentes niveles

Datos generales para pedido

Tipo	M-PRINT PRO	Versión
Código	1905490000	Software para señalizaciones, Software, Windows 10, Windows 11,
GTIN (EAN)	4032248526291	Software para impresora
Cantidad	1 ST	