

**THM MULTIMARK PLUS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

**Datos generales para pedido**

Versión	Sistemas de rotulación, Impresora termotransferencia, Termotransferencia, 300 DPI, MultiMark, Mangueras termoretráctiles, Rollos de etiquetas
Código	<a href="#">2599440000</a>
Tipo	THM MULTIMARK PLUS
GTIN (EAN)	4050118626360
Cantidad	1 Pieza

**THM MULTIMARK PLUS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	274 mm	Profundidad (pulgadas)	10.7874 inch
Altura	446 mm	Altura (pulgadas)	17.559 inch
Anchura	242 mm	Anchura (pulgadas)	9.5275 inch
Peso neto	10000 g		

**Temperaturas**

Temperatura ambiente 5 °C..40 °C

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme  
RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

**Sistemas de rotulación**

Tipo de señalizadores	MultiMark, Mangueras termoretráctiles, Rollos de etiquetas	Condición previa del sistema	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Procedimiento de impresión	Termotransferencia	Interfaz	USB 2.0, Ethernet
Software	M-Print® PRO	Tensión de alimentación	100...240 V AC
Sistema de funcionamiento	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Velocidad de impresión	max. 150 mm/s
Resolución de impresión máx.	300 DPI	Sistema recargable	No
Incluido en el pedido	THM MultiMark, Cable USB, Cable de corriente, Euroconector, Conector US, Conector para Reino Unido, Controlador de impresora, Software M-Print® PRO, RIBBON MM-TB 25/360 SW, cinta de color, RIBBON MM 110/360 SW, cinta de color, Tubo ribbon, Rodillo de impresión, Rodillo de presión, Manual, W-LAN stick		


**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

**THM MULTIMARK PLUS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****THM MULTIMARK PLUS**

Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

**Datos generales para pedido**

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER MF	Versión
Código	<a href="#">2661610000</a>	
GTIN (EAN)	4050118681222	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER M...	Versión
Código	<a href="#">2661620000</a>	
GTIN (EAN)	4050118681239	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER TB	Versión
Código	<a href="#">2661600000</a>	
GTIN (EAN)	4050118681246	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MULTIMARK PLUS PERFORAT...	Versión
Código	<a href="#">1540770000</a>	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118345711	
Cantidad	1 ST	