

## THM MULTIMARK PLUS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

Versión	Sistemas de rotulación, Impresora termotransferencia, Termotransferencia, 300 DPI, MultiMark, Mangueras termoretráctiles, Rollos de etiquetas
Código	<a href="#">2599440000</a>
Tipo	THM MULTIMARK PLUS
GTIN (EAN)	4050118626360
Cantidad	1 Pieza

## THM MULTIMARK PLUS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	274 mm	Profundidad (pulgadas)	10.7874 inch
Altura	446 mm	Altura (pulgadas)	17.559 inch
Anchura	242 mm	Anchura (pulgadas)	9.5275 inch
Peso neto	10000 g		

### Temperaturas

Temperatura ambiente 5 °C...40 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

### Sistemas de rotulación

Tipo de señalizadores	MultiMark, Mangueras termoretráctiles, Rollos de etiquetas	Condición previa del sistema	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Procedimiento de impresión	Termotransferencia	Interfaz	USB 2.0, Ethernet
Software	M-Print® PRO	Tensión de alimentación	100...240 V AC
Sistema de funcionamiento	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Velocidad de impresión	max. 150 mm/s
Resolución de impresión máx.	300 DPI	Sistema recargable	No
Incluido en el pedido	THM MultiMark, Cable USB, Cable de corriente, Euroconector, Conector US, Conector para Reino Unido, Controlador de impresora, RIBBON MM-TB 25/360 SW, cinta de color, RIBBON MM 110/360 SW, cinta de color, Tubo ribbon, Rodillo de impresión, Rodillo de presión, W-LAN stick		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		


## THM MULTIMARK PLUS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accesorios

www.weidmueller.com

### THM MULTIMARK PLUS




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

#### Datos generales para pedido

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER MF	Versión
Código	<a href="#">2661610000</a>	
GTIN (EAN)	4050118681222	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER M...	Versión
Código	<a href="#">2661620000</a>	
GTIN (EAN)	4050118681239	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER TB	Versión
Código	<a href="#">2661600000</a>	
GTIN (EAN)	4050118681246	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MULTIMARK PLUS PERFORAT...	Versión
Código	<a href="#">1540770000</a>	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118345711	
Cantidad	1 ST	

#### M-Print® PRO



El software M-Print® PRO de impresión y pedido de etiquetas y señalizadores® es una solución profesional para entorno Windows® diseñada para la impresión y el pedido de etiquetas y señalizadores Weidmüller. Este software le ayudará a optimizar el proceso de señalización de instalaciones eléctricas. De este modo, puede diseñar y hacer pedidos de material de señalización con facilidad, rapidez y profesionalidad. Asimismo, se pueden incluir textos, marcos, líneas, gráficos, códigos de barras, números de serie y fotografías.

- Catálogo completo integrado de todas las etiquetas y señalizadores, incluidas imágenes, enlaces a página web y hojas técnicas
- Diseño de señalizadores y etiquetas en tantos niveles como sea necesario
- Formato personalizado de caracteres de texto (RTF)
- Operaciones de copiar y pegar texto (con o sin formato)
- Disponibilidad en 20 idiomas compatibles con UNICODE
- Introducción de datos en etiquetas y hojas de cálculo, o bien directamente en Microsoft Excel
- Creación de escalas; contadores y secuencias numéricos y alfanuméricos
- Compatible con una amplia gama de formatos de imagen (\*.bmp, \*.wmf, \*.png, \*.ico, \*.jpeg, \*.jpg, \*.tif, \*.gif)
- Galería de gráficos con símbolos empleados en ingeniería electrónica
- Opciones de asignación de impresora a producto, como, por ejemplo, ESG 9/20 a la impresora PrintJet; MultiMark a la impresora por termotransferencia
- Servicio de actualización a través de Internet
- Interfaz de configurador de Weidmüller (WMC)
- Asistente de importación para numerosos formatos de archivos (\*.txt, \*.csv, \*.xml, etc.) para crear sus propios scripts de importación
- Transferencia de datos desde sistemas CAE
- Vista previa permanente: compruebe qué aspecto tendrá la impresión, incluso en la fase de diseño (edición WYSIWYG)
- Dispositivos de impresión compatibles: todas las impresoras de Weidmüller (por ejemplo, los sistemas PrintJet CONNECT, THM MultiMark, etc.) e impresoras estándar con controlador de Microsoft Windows®
- Adaptación rápida y optimizada de los dispositivos de impresión
- Disposición de los señalizadores y etiquetas en diferentes niveles

#### Datos generales para pedido

Tipo	M-PRINT PRO	Versión
Código	<a href="#">1905490000</a>	Software para señalizaciones, Software, Windows 10, Windows 11,
GTIN (EAN)	4032248526291	Software para impresora
Cantidad	1 ST	