


UR67-PN-V14-CU-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Automation Products - u-remote IP67, Distribuidor activo para sensores y actuadores, PROFINET V2.3 |
| Código | 2599680000 |
| Tipo | UR67-PN-V14-CU-16DI-12 |
| GTIN (EAN) | 4050118625042 |
| Cantidad | 1 Pieza |

UR67-PN-V14-CU-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E141197

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------|----------|---------------------|--------------|
| Altura | 51 mm | Altura (pulgadas) | 2.0079 inch |
| Anchura | 60 mm | Anchura (pulgadas) | 2.3622 inch |
| Longitud | 255 mm | Longitud (pulgadas) | 10.0394 inch |
| Peso neto | 975.92 g | | |

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1

SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

Conexiones

| | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| Tensión de alimentación (AUX-IN) | PushPull-Power | Tensión de alimentación (AUX-OUT) | PushPull-Power |
| Bus de campo (BUS-OUT) | V14 PushPull RJ45 | Bus de campo (BUS-IN) | V14 PushPull RJ45 |
| Conexiones E/S | 8 x conector hembra M12, de 5 polos, Con codificación A | | |

Datos generales

| | | | |
|----------------------------------|-------|---------------------|-----------------------------|
| Grado inflamabilidad según UL 94 | UL 94 | Material capotas | Fundición inyectada de zinc |
| Tipo de protección | IP67 | Variantes de módulo | 16 entradas digitales |

Entradas digitales

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---|
| Alimentación del sensor | 500 mA | Filtro de entrada | Input delay adjustable from 0 to 20 ms |
| Tipo de entrada | P-switching, Tipo 2 según IEC 61131-2 | Conexión de protección | Constant current with thermal switch-off and automatic restart |
| Tensión de entrada High | > 11 V | Tensión de entrada Low | < 5 V |
| Energía de desconexión (inductiva) | <150 mJ / canal | Conexión de sensor | 2 conductores, 3 conductores + FE, M12, 5 polos, Con codificación A |
| Número | 16 | | |

Tensión de alimentación

| | | | |
|---------------------------------|--------|---------------------|---------------------|
| Protección de polaridad | Sí | Tensión de servicio | 24 V |
| Corriente total máx. del módulo | 150 mA | Valores límite | 18 V DC ... 30 V DC |

UR67-PN-V14-CU-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001599 | ETIM 9.0 | EC001599 |
| ETIM 10.0 | EC001599 | ECLASS 14.0 | 27-24-26-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-26-04 | | |

UR67-PN-V14-CU-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Sets - RJ45



Conector PushPull según IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) de metal incl. conector RJ45

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | IE-PS-V14M-RJ45-FH-P | Versión | |
| Código | 1012170000 | Conector macho RJ45 sin herramientas, Variante 14 metal, Cat.5 | |
| GTIN (EAN) | 4032248719815 | (ISO/IEC 11801) | |
| Cantidad | 10 ST | | |

Sets



Conectores PushPull Power según especificación PROFINET

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | IE-PS-VAPM-5P-2.5 | Versión | |
| Código | 2465440000 | Conector de potencia, Conector macho, PROFINET, Juego de conectores | |
| GTIN (EAN) | 4050118522136 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |
| Tipo | IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT | Versión | |
| Código | 2912590000 | Conector de potencia, Conector macho, PROFINET | |
| GTIN (EAN) | 4099986536418 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |