

PRO CASE 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Los talleres y fábricas prefieren los surtidos de herramientas bien ordenados. El resultado son unos tiempos mínimos de búsqueda y preparación, lo que equivale directamente a un ahorro de dinero. Weidmüller ha aplicado este concepto a sus combinaciones de productos, que se caracterizan por su gran funcionalidad para diversas necesidades. Los juegos de prensado de Weidmüller para cortar, desaislar y prensar terminales tubulares permiten cambios de la orientación de trabajo cuando su empresa así lo necesita.

Datos generales para pedido

Versión	Tool case with contents
Código	2602270000
Tipo	PRO CASE 16
GTIN (EAN)	4050118613087
Cantidad	1 Pieza

PRO CASE 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	170 mm	Profundidad (pulgadas)	6.6929 inch
Altura	400 mm	Altura (pulgadas)	15.748 inch
Anchura	480 mm	Anchura (pulgadas)	18.8976 inch
Peso neto	6062 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Datos técnicos

Descripción del artículo Maletas de herramientas

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

Dibujos

www.weidmueller.com



Accesorios

sin equipar



Los talleres y fábricas prefieren los surtidos de herramientas bien ordenados. El resultado son unos tiempos mínimos de búsqueda y preparación, lo que equivale directamente a un ahorro de dinero. Weidmüller ha aplicado este concepto a sus combinaciones de productos, que se caracterizan por su gran funcionalidad para diversas necesidades. Los juegos de prensado de Weidmüller para cortar, desaislar y prensar terminales tubulares permiten cambios de la orientación de trabajo cuando su empresa así lo necesita.

Datos generales para pedido

Tipo	PRO CASE LEER	Versión
Código	9202470000	Assortment box
GTIN (EAN)	4032248495788	
Cantidad	1 ST	

Herramientas de corte



Herramientas para cortar cables de hasta 8 mm, 12 mm, 14 mm y 22 mm de diámetro exterior. La geometría especial de la cuchilla permite un corte sin estrangulamiento de conductores de cobre y aluminio, con esfuerzo físico mínimo. Las herramientas para cortar (KT 8 to KT 22) incluyen además aislamiento de protección sometido a pruebas VDE y GS de hasta 1.000 V de conformidad con la normativa EN/IEC 60900.

Datos generales para pedido

Tipo	KT 8	Versión
Código	9002650000	Herramientas para cortar, Alicate accionable con una mano
GTIN (EAN)	4008190020163	
Cantidad	1 ST	

Alicates universales con aislamiento VDE



Para los trabajos con tensión deben observarse normas especiales y utilizarse herramientas fabricadas especialmente para la aplicación en concreto y que deberán haber sido convenientemente probadas. Weidmüller ofrece al usuario un amplio programa de pinzas que cumplen con las normas nacionales e internacionales aplicables. Todas las pinzas están probadas y fabricadas de conformidad con DIN EN 60900. A través de su diseño ergonómico, las pinzas están adaptadas a la forma de la mano. De esta manera, la mano queda mejor posicionada y los dedos no quedan comprimidos, lo que facilita un trabajo cómodo.

Accesorioswww.weidmueller.com**Datos generales para pedido**

Tipo	KBZ 180	Versión
Código	9046290000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248356485	
Cantidad	1 ST	

Cortador lateral con aislamiento VDE

Para los trabajos con tensión deben observarse normas especiales y utilizarse herramientas fabricadas especialmente para la aplicación en concreto y que deberán haber sido convenientemente probadas. Weidmüller ofrece al usuario un amplio programa de pinzas que cumplen con las normas nacionales e internacionales aplicables.

Todas las pinzas están probadas y fabricadas de conformidad con DIN EN 60900.

A través de su diseño ergonómico, las pinzas están adaptadas a la forma de la mano. De esta manera, la mano queda mejor posicionada y los dedos no quedan comprimidos, lo que facilita un trabajo cómodo.

Datos generales para pedido

Tipo	SE HD 180	Versión
Código	9046330000	Diagonal-cutting pliers
GTIN (EAN)	4032248357635	
Cantidad	1 ST	

Alicates para telefonía con aislamiento VDE

Para los trabajos con tensión deben observarse normas especiales y utilizarse herramientas fabricadas especialmente para la aplicación en concreto y que deberán haber sido convenientemente probadas. Weidmüller ofrece al usuario un amplio programa de pinzas que cumplen con las normas nacionales e internacionales aplicables.

Todas las pinzas están probadas y fabricadas de conformidad con DIN EN 60900.

A través de su diseño ergonómico, las pinzas están adaptadas a la forma de la mano. De esta manera, la mano queda mejor posicionada y los dedos no quedan comprimidos, lo que facilita un trabajo cómodo.

Datos generales para pedido

Tipo	FRZ S 160	Versión
Código	9046370000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248357673	
Cantidad	1 ST	

Accesorios

Herramientas



- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosos de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

Datos generales para pedido

Tipo	STRIPAX	Versión
Código	9005000000	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar
GTIN (EAN)	4008190072506	
Cantidad	1 ST	
Tipo	STRIPAX 16	Versión
Código	9005610000	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar
GTIN (EAN)	4008190183875	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AM 16	Versión
Código	9204190000	Herramientas, Pelamangueras
GTIN (EAN)	4032248608133	
Cantidad	1 ST	

Crimping tools



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

Tipo	PZ 6 ROTO L	Versión
Código	1444050000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar terminales
GTIN (EAN)	4050118248593	tubulares, 0.14mm ² , 6mm ² , Crimpado trapezoidal
Cantidad	1 ST	
Tipo	PZ 16	Versión
Código	9012600000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar terminales
GTIN (EAN)	4008190035440	tubulares, 6mm ² , 16mm ² , Conexión crimpada con engastes
Cantidad	1 ST	

Accesorios

Juegos de destornilladores



Destornillador con aislamiento VDE para uso en elementos bajo tensión de hasta 1000 V AC y 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Seguridad verificada "GS", comprobación individual. Caña de aleación de acero, cromo, vanadio y molibdeno, endurecida y pavonada.

Datos generales para pedido

Tipo	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P...	Versión
Código	2749580000	Herramienta de montaje
GTIN (EAN)	4050118896329	
Cantidad	1 ST	

Con pantalla LCD



La principal función de los comprobadores de tensión es verificar si hay tensión o no. El comprobador de tensión bipolar es el único comprobador aprobado que cumple con los requisitos de la ley alemana de protección laboral.

- con pantalla LCD
- conforme a la norma VDE,
- alta resistencia a tensiones eléctricas elevadas,
- para cada aplicación el comprobador idóneo

Datos generales para pedido

Tipo	VT DIGI PRO	Versión
Código	9918870000	Herramientas de prueba, Comprobador de tensión bipolar
GTIN (EAN)	4032248405756	
Cantidad	1 ST	

Comprobadores de tensión sin contacto



- Reacciona a partir de una distancia de 4 mm
- Con comportamiento capacitivo, no se precisa continuidad de corriente
- Las roturas del cable no visibles se perciben con una tolerancia milimétrica
- Reconoce conductores activos en tomas de corriente, rollos de cables, distribuciones, etc
- Indicador: visual, o visual y acústico
- incluye la función de lámpara de bolsillo en VT LCL

Datos generales para pedido

Tipo	VT LCL	Versión
Código	2436670000	Herramientas de prueba, Buscador de conductores
GTIN (EAN)	4050118450033	
Cantidad	1 ST	

Accesorios

Comprobador de cables



Los comprobadores de continuidad, provistos de una caja totalmente aislada de plástico irrompible y resistente a los impactos, resultan ideales para su uso diario, incluso en condiciones desfavorables. La lámpara integrada facilita la identificación de los cables defectuosos de una manera rápida y segura. Los resultados de la prueba de continuidad pueden indicarse tanto de modo visual como de modo acústico.

Datos generales para pedido

Tipo	VT CTL	Versión
Código	2436690000	Herramientas de prueba, Dispositivo de comprobación
GTIN (EAN)	4050118450040	
Cantidad	1 ST	

Cajas llenas de terminales tubulares con aislamiento



Caja llena de terminales tubulares con aislamiento:

- En los colores Weidmüller
- Colores de identificación según DIN

Datos generales para pedido

Tipo	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Versión
Código	9025430000	Surtidio Terminales tubulares, Caja, Color: DIN
GTIN (EAN)	4008190337162	
Cantidad	1 ST	
Tipo	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Versión
Código	9025400000	Surtidio Terminales tubulares, Caja, Color: DIN
GTIN (EAN)	4008190341596	
Cantidad	1 ST	

Instrumentos de medición



Las herramientas de precisión de Weidmüller se utilizan en todo el mundo. Weidmüller acepta esta responsabilidad ofreciendo amplias prestaciones. En su empleo diario estas herramientas garantizan su alta calidad durante su utilización y después de muchos ciclos de trabajo.

Por ello Weidmüller ofrece a sus clientes el servicio de "Certificación de herramientas" #94. Mediante este proceso de control técnico, Weidmüller se responsabiliza del funcionamiento y calidad de sus herramientas.

Accesorioswww.weidmueller.com**Datos generales para pedido**

Tipo	FLEXIMET 5 M	Versión
Código	2534210000	Measuring tape
GTIN (EAN)	4050118545975	
Cantidad	1 ST	