


**DEK 5/7.5 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**WS/DEK**

Los señalizadores de bornes MultiMark utilizan un innovador material de dos componentes. El duro contorno de la base del señalizador encaja firmemente en el conector. El acabado elástico de la superficie facilita el montaje del señalizador. Este material especialmente perforado permite estirar las tiras para adaptarlas a las pequeñas variaciones de separación que suelen formarse sobre todo en largas regletas de bornes. Ventaja adicional: la excelente imprimibilidad del material de la superficie garantiza una señalización duradera y resistente al agua. La resolución de impresión de 300 ppp también facilita la legibilidad.

**Ventajas de MultiMark**

- Compatible con los bornes modulares de Weidmüller
- Impresión duradera y sujeción robusta
- Las tiras continuas ahorran tiempo de instalación
- Facilidad de montaje gracias al uso de un material compuesto innovador
- Campo de etiqueta grande para una legibilidad óptima
- Altos niveles de flexibilidad gracias a no depender de ningún fabricante

**Datos generales para pedido**

|            |  |
|------------|--|
| Versión    | Dekafix, Terminal marker, 5 x 7.5 mm, Weidmüller, blanco |
| Código     | <a href="#">2619920000</a>                               |
| Tipo       | DEK 5/7.5 MM WS  |
| GTIN (EAN) | 4050118626162  |
| Cantidad   | 500 Pieza  |

**DEK 5/7.5 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

**Dimensiones y pesos**

|           |        |                    |             |
|-----------|--------|--------------------|-------------|
| Altura    | 5 mm   | Altura (pulgadas)  | 0.1968 inch |
| Anchura   | 7.5 mm | Anchura (pulgadas) | 0.2953 inch |
| Peso neto | 0.11 g |                    |             |

**Temperaturas**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -50...90 °C |
|----------------------------------|-------------|

**Conformidad medioambiental del producto**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva | Conforme sin exención |
| RoHS                                   |                       |

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
|------------|---------------------------------------|

**Datos generales**

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Orientación de la impresión            | horizontal y vertical                   | Versión                                | libre de halógenos                                |
| Anchura                                | 7.5 mm                                  | Grado inflamabilidad según UL 94       | V-2   |
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 90 °C                                   | Gama de temperaturas de servicio, min. | -50 °C  |
| Color                                  | blanco                                  | Halógenos                              | No  |
| Material básico                        | PC-ABS, Poliuretano termoplástico (TPU) | Caracteres impresos                    | sin   |
| Tamaño del campo para rotulación       | 4.5 x 7 mm                              | Impresora compatible                   | <a href="#">THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Gama de temperaturas de servicio       | -50...90 °C                             | Aplicación / productor                 | Weidmüller  |

**Clasificaciones**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

### DEK 5/7.5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos



## DEK 5/7.5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Tipo       | RIBBON MM-TB 25/360 SW     | Versión    |
| Código     | <a href="#">2005090000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390216              |            |
| Cantidad   | 1 ST                       |            |

### THM MULTIMARK




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

|            |                            |         |
|------------|----------------------------|---------|
| Tipo       | MULTIMARK ROLLER TB        | Versión |
| Código     | <a href="#">2438500000</a> |         |
| GTIN (EAN) | 4050118498721              |         |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |

### THM MULTIMARK PLUS



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

|            |                            |         |
|------------|----------------------------|---------|
| Tipo       | MULTIMARK PLUS ROLLER TB   | Versión |
| Código     | <a href="#">2661600000</a> |         |
| GTIN (EAN) | 4050118681246              |         |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |