



Larga vida útil garantizada: ESG

Las etiquetas de múltiples colores y formatos disponen de una potente capa de adhesivo que garantiza la mayor adherencia posible a la superficie. El poliéster de doble capa permite que el material de la base sea muy fino y extremadamente resistente a la rotura.

Ventajas de MultiMark

- “Distintos materiales para diferentes requisitos”
- Posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes
- Señalizadores de equipos con un diseño familiar

### Datos generales para pedido

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| Versión    | ESG, Señalizadores de dispositivos, 6 x 17 mm, amarillo |
| Código     | <a href="#">2620000000</a>                              |
| Tipo       | ESG-FO 6/17 MM GE                                       |
| GTIN (EAN) | 4050118626087                                           |
| Cantidad   | 1000 Pieza                                              |

## Datos técnicos

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Dimensiones y pesos

|             |         |                        |             |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 0.55 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0217 inch |
| Altura      | 6 mm    | Altura (pulgadas)      | 0.2362 inch |
| Anchura     | 17 mm   | Anchura (pulgadas)     | 0.6693 inch |
| Peso neto   | 0.07 g  |                        |             |

## Temperaturas

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -30...80 °C |
|----------------------------------|-------------|

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

## Datos generales

|                                        |                                                                    |                                        |                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Adhesivos                              | Espuma de PE con adhesivo acrílico                                 | Versión                                | autoadhesivo, libre de halógenos |
| Anchura                                | 17 mm                                                              | Grado inflamabilidad según UL 94       | V-0                              |
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 80 °C                                                              | Gama de temperaturas de servicio, min. | -30 °C                           |
| Color                                  | amarillo                                                           | Halógenos                              | No                               |
| Material básico                        | Poliéster                                                          | Caracteres impresos                    | sin                              |
| Tamaño del campo para rotulación       | 6 x 17 mm                                                          | Homologación según UL 969              | Sí                               |
| Impresora compatible                   | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> | Gama de temperaturas de servicio       | -30...80 °C                      |
| Unidades por rollo                     | 1000                                                               |                                        |                                  |

## Señalizadores de dispositivos

|           |    |
|-----------|----|
| Halógenos | No |
|-----------|----|

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Dibujos**



## ESG-FO 6/17 MM GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Cintas de color




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |            |  |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Tipo       | RIBBON MM 76/360 SW        | Versión    |  |
| Código     | <a href="#">2005080000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |            |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |            |  |

## THM MULTIMARK




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |         |  |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Tipo       | MULTIMARK ROLLER 115       | Versión |  |
| Código     | <a href="#">1357420000</a> |         |  |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |         |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |  |

## THM MULTIMARK PLUS



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |         |  |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Tipo       | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Versión |  |
| Código     | <a href="#">2672590000</a> |         |  |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |         |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |  |