# **ESG-FO 6/15 MM WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Larga vida útil garantizada: ESG

Las etiquetas de múltiples colores y formatos disponen de una potente capa de adhesivo que garantiza la mayor adherencia posible a la superficie. El poliéster de doble capa permite que el material de la base sea muy fino y extremadamente resistente a la rotura.

Ventajas de MultiMark

- "Distintos materiales para diferentes requisitos"
- Posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes
- Señalizadores de equipos con un diseño familiar

### Datos generales para pedido

ESG, Señalizadores de dispositivos, 6 x 15 mm,
blanco
<u>2620980000</u>
ESG-FO 6/15 MM WS
4050118626001
1000 Pieza



# **ESG-FO 6/15 MM WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

Hon	าดเด	gacio	nes

ROHS

Dimensiones y pesos			
Profundidad	0.55 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0217 inch
Altura	6 mm	Altura (pulgadas)	0.2362 inch
Anchura	15 mm	Anchura (pulgadas)	0.5906 inch

Conformidad

0.02 g

#### **Temperaturas**

Peso neto

Gama de temperaturas de servicio -30...80 °C

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

## **Datos generales**

Adhesivos	Espuma de PE con adhesivo acrílico	Versión	autoadhesivo, libre de halógenos
Anchura	15 mm	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Gama de temperaturas de servicio, m	ax. 80 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-30 °C
Color	blanco	Halógenos	No
Material básico	Poliéster	Caracteres impresos	sin
Tamaño del campo para rotulación	6 x 15 mm	Homologación según UL 969	Sí
Impresora compatible	THM MULTIMARK, THM	Gama de temperaturas de servicio	-3080 °C

## Señalizadores de dispositivos

Halógenos	No	

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Versión del catálogo / Dibujos



Dibujos

# **ESG-FO 6/15 MM WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Fecha de creación 02.11.2025 11:10:52 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

# **ESG-FO 6/15 MM WS**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accesorios

#### Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

#### Datos generales para pedido

Tipo RIBBON MM 76/360 SW

Código 2005080000 GTIN (EAN) 4050118389951

Cantidad

Versión

Ink ribbon

#### **THM MULTIMARK**



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

MULTIMARK ROLLER 115 Tipo

Código 1357420000

GTIN (EAN) 4050118160314

Cantidad 1 ST Versión

# **THM MULTIMARK PLUS**



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Versión Tipo

Código 2672590000

GTIN (EAN) 4050118708097 Cantidad

Fecha de creación 02.11.2025 11:10:52 MEZ

4 Versión del catálogo / Dibujos