**Los más estándar: CC**

Nuestra gama de productos incluye etiquetas para identificar componentes estandarizados, así como formatos de uso común y familiares, como el señalizador CC 85/54 para crear placas de identificación.

**Ventajas de MultiMark**

- “Distintos materiales para diferentes requisitos”
- Posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes
- Señalizadores de equipos con un diseño familiar

**Datos generales para pedido**

|            |   |
|------------|---|
| Versión    | ClipCard, Señalizadores de dispositivos, 30 x 60 mm, amarillo |
| Código     | <a href="#">2621290000</a>                                    |
| Tipo       | CC-FO 30/60 MM GE   |
| GTIN (EAN) | 4050118625752   |
| Cantidad   | 100 Pieza   |

**CC-FO 30/60 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

**Dimensiones y pesos**

|             |         |                        |             |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 0.55 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0217 inch |
| Altura      | 30 mm   | Altura (pulgadas)      | 1.1811 inch |
| Anchura     | 60 mm   | Anchura (pulgadas)     | 2.3622 inch |
| Peso neto   | 1.56 g  |                        |             |

**Temperaturas**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -30...80 °C |
|----------------------------------|-------------|

**Conformidad medioambiental del producto**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva | Conforme sin exención |
| RoHS                                   |                       |

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
|------------|---------------------------------------|

**Datos generales**

|  |   |  |                                  |
|--|---|--|----------------------------------|
| Adhesivos                              | Espuma de PE con adhesivo acrílico                | Versión                                | autoadhesivo, libre de halógenos |
| Anchura                                | 60 mm   | Grado inflamabilidad según UL 94       | V-0                              |
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 80 °C   | Gama de temperaturas de servicio, min. | -30 °C                           |
| Color                                  | amarillo  | Halógenos                              | No                               |
| Material básico                        | Poliéster   | Caracteres impresos                    | sin                              |
| Tamaño del campo para rotulación       | 30 x 60 mm  | Homologación según UL 969              | Sí                               |
| Impresora compatible                   | <a href="#">THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS</a> | Gama de temperaturas de servicio       | -30...80 °C                      |
| Unidades por rollo                     | 100   |  |                                  |

**Señalizadores de dispositivos**


|           |    |
|-----------|----|
| Halógenos | No |
|-----------|----|

**Clasificaciones**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Dibujos**

---



## CC-FO 30/60 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Cintas de color




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Tipo       | RIBBON MM 76/360 SW        | Versión    |
| Código     | <a href="#">2005080000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |            |
| Cantidad   | 1 ST                       |            |

### THM MULTIMARK




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

|            |                            |         |
|------------|----------------------------|---------|
| Tipo       | MULTIMARK ROLLER 115       | Versión |
| Código     | <a href="#">1357420000</a> |         |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |         |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |

### THM MULTIMARK PLUS



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

|            |                            |         |
|------------|----------------------------|---------|
| Tipo       | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Versión |
| Código     | <a href="#">2672590000</a> |         |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |         |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |