


## CC-FO 30/60 MM SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com



Los más estándar: CC

Nuestra gama de productos incluye etiquetas para identificar componentes estandarizados, así como formatos de uso común y familiares, como el señalizador CC 85/54 para crear placas de identificación.

Ventajas de MultiMark

- “Distintos materiales para diferentes requisitos”
- Posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes
- Señalizadores de equipos con un diseño familiar

### Datos generales para pedido

|            |  |
|------------|--|
| Versión    | ClipCard, Señalizadores de dispositivos, 30 x 60 mm, plata |
| Código     | <a href="#">2621300000</a>                                 |
| Tipo       | CC-FO 30/60 MM SI  |
| GTIN (EAN) | 4050118625745  |
| Cantidad   | 100 Pieza  |

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

|             |         |                        |             |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 0.55 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0217 inch |
| Altura      | 30 mm   | Altura (pulgadas)      | 1.1811 inch |
| Anchura     | 60 mm   | Anchura (pulgadas)     | 2.3622 inch |
| Peso neto   | 1.54 g  |                        |             |

#### Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -30...80 °C

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Datos generales

|  |  |  |                                  |
|--|--|--|----------------------------------|
| Adhesivos                              | Espuma de PE con adhesivo acrílico                                 | Versión                                | autoadhesivo, libre de halógenos |
| Anchura                                | 60 mm  | Grado inflamabilidad según UL 94       | V-0                              |
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 80 °C  | Gama de temperaturas de servicio, min. | -30 °C                           |
| Color                                  | plata  | Halógenos                              | No                               |
| Material básico                        | Poliéster  | Caracteres impresos                    | sin                              |
| Tamaño del campo para rotulación       | 30 x 60 mm   | Homologación según UL 969              | Sí                               |
| Impresora compatible                   | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> | Gama de temperaturas de servicio       | -30...80 °C                      |
| Unidades por rollo                     | 100  |  |                                  |

#### Señalizadores de dispositivos

Halógenos No

#### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Dibujos**



## CC-FO 30/60 MM SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

#### Datos generales para pedido

|            |                            |                |  |
|------------|----------------------------|----------------|--|
| Tipo       | RIBBON MM 76/360 SW        | Versión        |  |
| Código     | <a href="#">2005080000</a> | Cinta de color |  |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |                |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |                |  |

### THM MULTIMARK



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

#### Datos generales para pedido

|            |                            |         |  |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Tipo       | MULTIMARK ROLLER 115       | Versión |  |
| Código     | <a href="#">1357420000</a> |         |  |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |         |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |  |

### THM MULTIMARK PLUS



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

#### Datos generales para pedido

|            |                            |         |  |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Tipo       | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Versión |  |
| Código     | <a href="#">2672590000</a> |         |  |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |         |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |         |  |