CC-FO 15/60 MM SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Los más estándar: CC

Nuestra gama de productos incluye etiquetas para identificar componentes estandarizados, así como formatos de uso común y familiares, como el señalizador CC 85/54 para crear placas de identificación.

Ventajas de MultiMark

- "Distintos materiales para diferentes requisitos"
- Posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes
- Señalizadores de equipos con un diseño familiar

Datos generales para pedido

Versión	ClipCard, Señalizadores de dispositivos, 15 x 60 mm, plata
Código	<u>2621330000</u>
Tipo	CC-FO 15/60 MM SI
GTIN (EAN)	4050118625714
Cantidad	500 Pieza



CC-FO 15/60 MM SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

		-	
Hom	വവ	gacio	nes

ROHS	Conformidad	
Dimensiones y pesos		
	. ==	

Profundidad	0.55 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0217 inch
Altura	15 mm	Altura (pulgadas)	0.5906 inch
Anchura	60 mm	Anchura (pulgadas)	2.3622 inch
Peso neto	0.49 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -30...80 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Adhesivos	Espuma de PE con adhesivo acrílico	Versión	autoadhesivo, libre de halógenos
Anchura	60 mm	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Gama de temperaturas de servicio, mas	c. 80 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-30 °C
Color	plata	Halógenos	No
Material básico	Poliéster	Caracteres impresos	sin
Tamaño del campo para rotulación	15 x 60 mm	Homologación según UL 969	Sí
Impresora compatible	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	Gama de temperaturas de servicio	-3080 °C
Unidades por rollo	500		

Señalizadores de dispositivos

Halógenos	No		

Clasificaciones

EC001288	ETIM 7.0	EC001288
EC001288	ETIM 9.0	EC001288
EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
27-28-11-04		
	EC001288 EC001288 27-40-06-29 27-28-11-04 27-28-11-04	EC001288 ETIM 9.0 EC001288 ECLASS 9.0 27-40-06-29 ECLASS 10.0 27-28-11-04 ECLASS 12.0 27-28-11-04 ECLASS 14.0

Fecha de creación 12.11.2025 12:17:07 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos



Dibujos

CC-FO 15/60 MM SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



CC-FO 15/60 MM SI




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo RIBBON MM 76/360 SW Código 2005080000

GTIN (EAN) 4050118389951

Cantidad 1

Versión Ink ribbon

THM MULTIMARK



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo MULTIMARK ROLLER 115 Ve

Código <u>1357420000</u> GTIN (EAN) 4050118160314

Cantidad 1 ST

Versión

THM MULTIMARK PLUS



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Versión

Código <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

Cantidad 1 ST

Fecha de creación 12.11.2025 12:17:07 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos 4