

## THM WO 14/22 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Los señalizadores de cables THM WriteOn en carrete sirven para rotular conductores y cables con un diámetro exterior de hasta 36 mm. La tira adhesiva transparente fija y protege la impresión en la superficie del señalizador.

- Protección de la señalización frente a suciedad y abrasión gracias a la tira adhesiva transparente
- Impresión rápida y sencilla gracias a la impresora por termotransferencia de alta calidad

### Datos generales para pedido

Versión	THM, Señalizadores para cables y conductores, 1.9 - 5 mm, 14 x 22 mm, blanco
Código	<a href="#">2621530000</a>
Tipo	THM WO 14/22 WS
GTIN (EAN)	4050118625516
Cantidad	5000 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

#### Dimensiones y pesos

Profundidad	0.03 mm	Profundidad (pulgadas)	0.001 inch
Altura	14 mm	Altura (pulgadas)	0.5512 inch
Anchura	22 mm	Anchura (pulgadas)	0.8661 inch
Peso neto	0.05 g		

#### Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...
----------------------------------	--------

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Datos generales

Tipo de impresión	sin imprimir	
Versión	autoadhesivo	
Anchura	22 mm	
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	
Color	blanco	
Halógenos	No	
Caracteres impresos	sin	
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Carrete de etiquetas
Tamaño del campo para rotulación	6 x 14 mm	
Impresora compatible	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	
Número de señalizadores por combinación	1 Label reel = Conductor and cable markers	
Gama de temperaturas de servicio	-40...	
Unidades por rollo	5000	

#### Señalizador para cables y conductores

Halógenos	No	Diámetro externo del conductor, max.	5 mm
Diámetro externo del conductor, min.	1.9 mm	diámetro externo del conductor	1.9 - 5 mm

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Dibujos**



## THM WO 14/22 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accesorios

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versión	
Código	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Cantidad	1 ST		