


HS-FR 6.4-12.7/25 MM W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

El manguito termorretráctil admite la impresión por ambos lados y se puede utilizar para señalizar y aislar conductores y cables. Su material flexible y termorretráctil permite ajustarlo perfectamente alrededor del conductor con lo que apenas ocupa espacio.

Datos generales para pedido

Versión	Señalizadores para cables y conductores, 6.4 - 12.7 mm, 24.9 x 19.9 mm, blanco
Código	2621660000
Tipo	HS-FR 6.4-12.7/25 MM W
GTIN (EAN)	4050118625387
Cantidad	1000 Pieza

HS-FR 6.4-12.7/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.77 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0303 inch
Altura	24.9 mm	Altura (pulgadas)	0.9803 inch
Anchura	19.9 mm	Anchura (pulgadas)	0.7835 inch
Peso neto	0.6 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-55...125 °C
----------------------------------	--------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
--	-----------------------

RoHS

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos generales

Tipo de impresión	sin imprimir	Anchura	19.9 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.	125 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-55 °C
Color	blanco	Halógenos	No
Material básico	Polyolefin	Caracteres impresos	sin
Tamaño del campo para rotulación	19.9 x 24.9 mm	Impresora compatible	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS
Gama de temperaturas de servicio	-55...125 °C	Unidades por rollo	1000

Señalizador para cables y conductores

Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 2	Halógenos	No
Sección de conexión del conductor AWG, min.	AWG 10	Sección de conexión del conductor, max.	35 mm ²
Sección de conexión del conductor, min. 6 mm ²		Diámetro externo del conductor, max.	12.7 mm
Diámetro externo del conductor, min.	6.4 mm	Índice de retractabilidad	2:1
Temperatura de contracción recomendada	90 °C	diámetro externo del conductor	6.4 - 12.7 mm
Sección de conexión del conductor	6 - 35 mm ²		

Clasificaciones


ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

HS-FR 6.4-12.7/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



HS-FR 6.4-12.7/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Accesorios**Cintas de color**

Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido


Tipo	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Versión
Código	244888000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
Cantidad	1 ST	

THM MULTIMARK

Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versión
Código	135742000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Cantidad	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS

Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Versión
Código	267259000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Cantidad	1 ST	