

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Las carcasas FieldPower® son muy robustas y cumplen las exigencias del índice de inflamabilidad máxima 5VA según UL.

- El módulo de carril TS 35 PT6 y la unidad de contacto PT6 se insertan fácilmente.
- Las juntas plegables también son compatibles con cables confeccionados.
- Las variantes de tapa alta permiten la instalación de dispositivos.

Para las juntas de cables véase el capítulo de accesorios.

### Datos generales para pedido

Versión	Cajas FieldPower®, 191 mm, 279 mm, 113 mm, IP65, en estado completo, Policarbonato, transparente
Código	<u>2632830000</u>
Tipo	FP ENC TS 113 3C
GTIN (EAN)	4050118664522
Cantidad	1 Pieza





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

Homo	logacione	S

ROHS

Dimensiones y pesos	'		
Profundidad	113 mm	Profundidad (pulgadas)	4.4488 inch
Altura	191 mm	Altura (pulgadas)	7.5197 inch
Anchura	279 mm	Anchura (pulgadas)	10.9842 inch
Peso neto	534.7 g		
Temperaturas			
Temperatura de almacenamiento	-40 °C85 °C	Temperatura de servicio	-40 °C85 °C

Conformidad

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### **Datos generales**

Material básico	Policarbonato	Material de la carcasa	Policarbonato
Silicona	No	Color	transparente
Tipo de protección	IP65, en estado completo	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Par de apriete para tornillos de la tapa	2 Nm	Fijación de la tapa	Tornillos TX20
Indicación de montaje	Tornillos de la tapa incluidos		

### Clasificaciones

EC000261	ETIM 7.0	EC000261
EC000261	ETIM 9.0	EC000261
EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
27-18-01-01		
	EC000261 EC000261 27-18-92-90 27-18-01-01 27-18-01-01	EC000261 ETIM 9.0 EC000261 ECLASS 9.0 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-18-01-01 ECLASS 12.0 27-18-01-01 ECLASS 14.0

Versión del catálogo / Dibujos




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dibujos





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accesorios

### Guías de montaje para tapa de plástico



Amplia gama de accesorios para las cajas FieldPower®. Aislamientos de cables, guías de montaje, elementos de enclavamiento y mucho más.

### Datos generales para pedido

Tipo	FP ENC DR07 142 XC P	Versión
Código	2633510000	Guía de montaje Field Power®, Acero, cincado, 142 mm, para tapa de
GTIN (EAN)	4050118664393	plástico
Cantidad	5 ST	
Tipo	FP ENC DR07 230 3C P	Versión
Tipo Código	FP ENC DR07 230 3C P 2633520000	Versión Guía de montaje Field Power®, Acero, cincado, 230 mm, para tapa de
•		

### **DMS PRO**



El diseño ergonómico de los destornilladores dinamométricos de Weidmüller los convierte en herramientas ideales para trabajar con una sola mano. Garantizan un trabajo cómodo en todas las orientaciones de montaje. Además, cuentan con una limitación automática del par de apriete y garantizan una alta precisión de repetición.

### Datos generales para pedido

Tipo	DMS PRO	Versión
Código	<u>1479120000</u>	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118287011	
Cantidad	1 ST	

Fecha de creación 08.11.2025 03:33:34 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accesorios**

### Puntas E 6,3 - Torx®



Las puntas de Weidmüller son productos estándar que destacan por su elevada calidad y rendimiento así como por la amplia oferta disponible. A través de un proceso de temple controlado por procesador, Weidmüller garantiza una elevada y duradera calidad de producto.

La alta calidad de los materiales empleados garantiza valores de par de apriete superiores a los establecidos por las correspondientes normas DIN:

- DIN 5261 para puntas de atornillar PH/PZ
- DIN 5263 para puntas de atornillado de pala plana
- Norma Camcar para puntas de atornillar TORX
   Esto significa una larga duración de vida con elevados pares de apriete y, con ello, unas condiciones idóneas para trabajos estandarizados.

Ventajas del producto:

- Adecuado para todos los tipos de atornillado. Gracias a los favorables valores de dureza de 59-61 HRC se puede utilizar tanto para el uso manual como en máquina.
- Buena resistencia al desgaste y, con ello, larga duración de vida.
- Asiento óptimo en tornillos DIN garantizando así un desgaste mínimo y una óptima transmisión del par de apriete.
- Fabricación a partir de criterios profesionales de calidad conforme a las normas ISO para garantizar una alta calidad constante.

### Datos generales para pedido

 Tipo
 BIT E6,3 T20 X 150

 Código
 2821510000

 GTIN (EAN)
 4064675359050

Herramienta de montaje

Versión

Cantidad 5 ST

### Grupo 3



Las carcasas FieldPower® son muy robustas y cumplen las exigencias del índice de inflamabilidad máxima 5VA según UL.

- El módulo de carril TS 35 PT6 y la unidad de contacto PT6 se insertan fácilmente.
- Las juntas plegables también son compatibles con cables confeccionados.
- Las variantes de tapa alta permiten la instalación de dispositivos.

Para las juntas de cables véase el capítulo de accesorios.

5

### Datos generales para pedido

Tipo FP ENC BS 042 3B Versión

Código 2632810000 Cajas FieldPower®, 196 mm, 284 mm, 42 mm, IP65, cerrado, policarbonato reforzado con fibra de vidrio, negro

Cantidad 1 ST

Versión del catálogo / Dibujos