

FP ENC DR07 142 XB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Amplia gama de accesorios para las cajas FieldPower®.
Aislamientos de cables, guías de montaje, elementos de
enclavamiento y mucho más.

Datos generales para pedido

Versión	Guía de montaje Field Power®, Acero, cincado, 142 mm, para pieza base
Código	2633450000
Tipo	FP ENC DR07 142 XB
GTIN (EAN)	4050118664416
Cantidad	5 Pieza

FP ENC DR07 142 XB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	7.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.2953 inch
Altura	35 mm	Altura (pulgadas)	1.378 inch
Anchura	142 mm	Anchura (pulgadas)	5.5905 inch
Peso neto	10.8 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...85 °C
-------------------------------	-------------------------	----------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Material básico	Acero, cincado	Materiales aislantes	Acero
Color	plata, negro	Tipo de montaje	insertado
Posición de montaje, instrucciones de montaje	para pieza base	Versión	sin coliso

Datos generales

Materiales aislantes	Acero	Material básico	Acero, cincado
Color	plata, negro		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

FP ENC DR07 142 XB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

