

## FP ENC DR07 230 3B

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Amplia gama de accesorios para las cajas FieldPower®.  
Aislamientos de cables, guías de montaje, elementos de  
enclavamiento y mucho más.

### Datos generales para pedido

Versión	Guía de montaje Field Power®, Acero, cincado, 230 mm, para pieza base
Código	<a href="#">2633460000</a>
Tipo	FP ENC DR07 230 3B
GTIN (EAN)	4050118664409
Cantidad	5 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Profundidad	7.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.2953 inch
Altura	35 mm	Altura (pulgadas)	1.378 inch
Anchura	230 mm	Anchura (pulgadas)	9.0551 inch
Peso neto	8.8 g		

#### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento Temperatura de servicio -40 °C...85 °C

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Datos generales

Material básico	Acero, cincado	Materiales aislantes	Acero
Color	plata, negro	Tipo de montaje	insertado
Posición de montaje, instrucciones de montaje	para pieza base	Versión	sin coliso

#### Datos generales

Materiales aislantes	Acero	Material básico	Acero, cincado
Color	plata, negro		

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

**Dibujos**

