

WPC WAGON

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Accesorios opcionales para personalizar el centro de procesamiento de cables según los requisitos individuales. Sistemas de alimentación de cables directamente en el taller móvil o en la unidad externa, impresoras adicionales o placas de rejilla.

Datos generales para pedido

Versión	Máquinas automáticas
Código	2634140000
Tipo	WPC WAGON
GTIN (EAN)	4050118688122
Cantidad	1 Pieza

WPC WAGON

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	750 mm	Profundidad (pulgadas)	29.5275 inch
Altura	1800 mm	Altura (pulgadas)	70.866 inch
Anchura	1100 mm	Anchura (pulgadas)	43.307 inch
Peso neto	30000 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

WPC

Conexión eléctrica	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Tipo de display	Pantalla táctil de 15 pulgadas
Indicación	soporte de pantalla pivotante, Capacidad máx. de carga de 180 kg, Panel con cableado completo, conectores macho principales y conexiones USB adicionales, Uso móvil	Conexión de aire comprimido	5,5 bares

Máquinas automáticas para cortar a medida

Conexión de aire comprimido	5,5 bares	Conexión eléctrica	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
-----------------------------	-----------	--------------------	---------------------------

Máquinas automáticas para desaislar/prensar

Conexión de aire comprimido	5,5 bares	Conexión eléctrica	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
-----------------------------	-----------	--------------------	---------------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	21-07-03-08
ECLASS 15.0	21-07-03-08		