

POWERCRIMPER 6.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La racionalización de los procesos de prensado requiere la automatización progresiva de los diferentes pasos de trabajo. La "optimización de los tiempos de instalación" será la exigencia principal para los socios estratégicos en el mercado del futuro.

Las máquinas automáticas del futuro son aquellas que nos permiten elaborar el material del conductor de manera racional. Los factores determinantes para el cliente se resumen en la flexibilidad y funcionalidad ofrecidas.

Weidmüller, a través de su amplia gama de máquinas automáticas, pone a su disposición soluciones profesionales y racionalizadas para la elaboración y el trabajo con cableado.

Datos generales para pedido

Versión	Crimping machine, 0.5mm ² , 6mm ²
Código	2634310000
Tipo	POWERCRIMPER 6.0
GTIN (EAN)	4050118660906
Cantidad	1 Pieza

POWERCRIMPER 6.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	405 mm	Profundidad (pulgadas)	15.9449 inch
Altura	240 mm	Altura (pulgadas)	9.4488 inch
Anchura	165 mm	Anchura (pulgadas)	6.4961 inch
Peso neto	12500 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Máquinas automáticas para prensar

Motor	Electroneumático	Tiempo de ciclo	aprox. 1 s
Sección del terminal tubular, max.	6 mm ²	Sección del terminal tubular, min.	0.5 mm ²
Zona de prensado, max.	6 mm ²	Zona de prensado, min.	0.5 mm ²
Longitud de prensado	6 - 18 mm	Consumibles	con y sin aislamientos, Terminales tubulares dobles
Conexión de aire comprimido	5-5,5 bar	Conexión eléctrica	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA
Indicación	Twin wire-end ferrules in the cross-section range from 2 x 0.5 to 2 x 2.5 mm ² , Sin necesidad de cambiar herramientas	Longitud de inserción	13
Zona de prensado	0.5...6 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

POWERCRIMPER 6.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dibujos

www.weidmueller.com

