

**HDC MHE 4 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Flexible**

Cuatro tamaños de módulo para soluciones de conexión individuales que permiten ahorrar gran cantidad de espacio. El tamaño reducido del paso se traduce en un diseño optimizado.

**Datos generales para pedido**

Versión	Módulo de señal, 250 V, 16 A, Número de polos: 4, PUSH IN con actuador, Macho, Ranuras de conector necesarias: 0.5
Código	<a href="#">2635980000</a>
Tipo	HDC MHE 4 MP
GTIN (EAN)	4050118692785
Cantidad	1 Pieza

## HDC MHE 4 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
Núm. de certificación (cURus)	E92202

## Dimensiones y pesos

Profundidad	34 mm
Altura	59.6 mm
Anchura	7.15 mm
Peso neto	14.96 g

Profundidad (pulgadas)	1.3386 inch
Altura (pulgadas)	2.3465 inch
Anchura (pulgadas)	0.2815 inch

## Temperaturas

Temperatura límite	-40 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	9ed66ce7-2fe8-4987-bb46-06cab3f02292

## Datos de conexión a tierra

Tipo de conexión PE	Conexión brida-tornillo a través del marco del módulo
---------------------	--

## Datos generales

Número de polos	4
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Ciclos de enchufado	≥ 500
Categoría de sobretensión	III
Material básico	Policarbonato de fibra de vidrio duro
Tensión nominal (DIN EN 61984)	250 V
Sobretensión de choque nominal (DIN EN 61984)	4 kV
Ranuras de conector necesarias	0.5

Número de potenciales	4
Resistencia del aislamiento	1012 Ω
Tipo	Macho
Grado de polución	3
Serie	ModuPlug
Tensión nominal según UL/CSA	600 V
Corriente nominal (DIN EN 61984)	16 A

## Versión

Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 14
Tipo de conexión	PUSH IN con actuador
Sección de conexión del conductor, max.	2.5 mm <sup>2</sup>

Longitud de desaislado, conexión nominal	10 mm
Sección de conexión del conductor AWG, min.	AWG 20
Sección de conexión del conductor, min.	0.5 mm <sup>2</sup>

**HDC MHE 4 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)





**Technical data****Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

**HDC MHE 4 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings****Imagen de producto**

## HDC MHE 4 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Estándar




## Datos generales para pedido

Tipo	HDC MF 6B AB	Versión
Código	<a href="#">1428920000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MF 6B BA	Versión
Código	<a href="#">1428940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MF 10B AC	Versión
Código	<a href="#">1428960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MF 10B CA	Versión
Código	<a href="#">1428980000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MF 16B AD	Versión
Código	<a href="#">1429010000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MF 16B DA	Versión
Código	<a href="#">1429030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MF 24B AF	Versión
Código	<a href="#">1429050000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MF 24B FA	Versión
Código	<a href="#">1429070000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
Cantidad	1 ST	


**HDC MHE 4 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Con pasador guía largo****Datos generales para pedido**

Tipo	HDC MFGL 10B AC	Versión
Código	<a href="#">2736990000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MFGL 6B AB	Versión
Código	<a href="#">2736970000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MFGL 24B FA	Versión
Código	<a href="#">2737040000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
Cantidad	1 ST	


**Con pasador guía corto****Datos generales para pedido**

Tipo	HDC MFGS 16B DA	Versión
Código	<a href="#">2736940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823004	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MFGS 24B AF	Versión
Código	<a href="#">2736950000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823011	
Cantidad	1 ST	


**HDC MHE 4 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Con pasador guía largo****Datos generales para pedido**

Tipo	HDC MFGL 16B DA	Versión
Código	<a href="#">2737020000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823073	
Cantidad	1 ST	

**Con pasador guía corto****Datos generales para pedido**

Tipo	HDC MFGS 16B AD	Versión
Código	<a href="#">2736930000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822298	
Cantidad	1 ST	

**Con pasador guía largo****Datos generales para pedido**

Tipo	HDC MFGL 16B AD	Versión
Código	<a href="#">2737010000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823066	
Cantidad	1 ST	


**HDC MHE 4 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Con pasador guía corto****Datos generales para pedido**

Tipo	HDC MFGS 6B AB	Versión
Código	<a href="#">2736890000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MFGS 24B FA	Versión
Código	<a href="#">2736960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MFGS 10B AC	Versión
Código	<a href="#">2736910000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
Cantidad	1 ST	

**Con pasador guía largo****Datos generales para pedido**

Tipo	HDC MFGL 24B AF	Versión
Código	<a href="#">2737030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MFGL 10B CA	Versión
Código	<a href="#">2737000000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
Cantidad	1 ST	

**HDC MHE 4 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Con pasador guía corto****Datos generales para pedido**

Tipo	HDC MFGS 10B CA	Versión
Código	<a href="#">273690000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822267	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MFGS 10B CA	Versión
Código	<a href="#">273692000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822281	
Cantidad	1 ST	

**Con pasador guía largo****Datos generales para pedido**

Tipo	HDC MFGL 6B BA	Versión
Código	<a href="#">273698000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822908	
Cantidad	1 ST	

## HDC MHE 4 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Counterpart

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Módulos eléctricos



## Flexible

Cuatro tamaños de módulo para soluciones de conexión individuales que permiten ahorrar gran cantidad de espacio. El tamaño reducido del paso se traduce en un diseño optimizado.

## Datos generales para pedido

Tipo	HDC MHE 4 FP	Versión
Código	<a href="#">2635990000</a>	Módulo de señal, 250 V, 16 A, Número de polos: 4, PUSH IN con actuador, Hembra, Ranuras de conector necesarias: 0.5
GTIN (EAN)	4050118692792	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MHE 4X FP	Versión
Código	<a href="#">2636060000</a>	Módulo de señal, 250 V, 16 A, Número de polos: 4, PUSH IN con actuador, Hembra, Ranuras de conector necesarias: 0.5
GTIN (EAN)	4050118692808	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HDC MHE 4X2 FP	Versión
Código	<a href="#">2636080000</a>	Módulo de señal, 250 V, 16 A, Número de polos: 4, PUSH IN con actuador, Hembra, Ranuras de conector necesarias: 0.5
GTIN (EAN)	4050118692822	
Cantidad	1 ST	