



Adapte sus conexiones de cara al futuro Con las soluciones avanzadas de RockStar® ModuPlug Las aplicaciones industriales son cada vez más complejas. Por su parte, las demandas relacionadas con la conectividad crecen al mismo ritmo. La funcionalidad en los espacios de instalación más reducidos, la seguridad de la instalación y un proceso de actualización rápido son solo algunas de las propiedades de producto que solicitan los clientes. Nuestro sistema modular de conectores RockStar® ModuPlug no solo cumple los requisitos del mercado actual, sino que además se ha diseñado especialmente teniendo en cuenta las necesidades futuras. Con los módulos individuales podrá combinar todas las funciones necesarias para obtener potencia, señal y transmisión de datos en una única interfaz. Gracias a la nueva variedad de tamaños de los módulos, podrá integrar más aplicaciones que nunca en un conector. Los módulos reducen la cantidad de espacio necesario y los costes en comparación con los conectores de polos fijos y otros sistemas modulares de conductores. Los sofisticados marcos y módulos pueden instalarse con gran facilidad e integrarse en cajas HDC con las clases de protección IP65 e IP68. Incluso podrá utilizar el RockStar® ModuPlug para complementar las aplicaciones existentes sin necesidad de realizar ajustes en el sistema. Como socio experto de Industrial Connectivity, Weidmüller ofrece conectividad ultramoderna con la máxima fiabilidad. Con RockStar®

también podrá crear soluciones personalizadas para las conexiones del futuro.

### Datos generales para pedido

Versión	Contacto neumático, Contacto con válvula: No
Código	<a href="#">2637470000</a>
Tipo	HDC MPN 1.6 M
GTIN (EAN)	4050118654714
Cantidad	10 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Peso neto	0.49 g
-----------	--------

**Temperaturas**

Temperatura límite	-40 °C ... 80 °C
--------------------	------------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Contacto neumático**

Tipo	Macho	Presión de servicio	≤8 bar
Diámetro del tubo interior	1.6 mm	Contacto con válvula	No

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

## Accesorios

### Módulos neumáticos



#### Flexible

Cuatro tamaños de módulo para soluciones de conexión individuales que permiten ahorrar gran cantidad de espacio. El tamaño reducido del paso se traduce en un diseño optimizado.

### Datos generales para pedido

Tipo	HDC MPN 3	Versión	
Código	<a href="#">2637340000</a>	Módulo neumático, Número de polos: 3, Racor de empalme (sistema neumático), neumático, Ranuras de conector necesarias: 1	
GTIN (EAN)	4050118765823		
Cantidad	1 ST		