

CABTITE BP 20MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Similar to illustration

Los tapones ciegos se utilizan para el cierre de pasos de cables que no sean necesarios en los elementos de sellado.

Datos generales para pedido

Versión	Blind plug, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, rojo, Altura: 22 mm, Anchura: 20 mm, Profundidad: 22 mm, -60 °C...100 °C, IP66
Código	2652440000
Tipo	CABTITE BP 20MM PA
GTIN (EAN)	4050118662542
Cantidad	25 Pieza

CABTITE BP 20MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	22 mm	Profundidad (pulgadas)	0.8661 inch
Altura	22 mm	Altura (pulgadas)	0.8661 inch
Anchura	20 mm	Anchura (pulgadas)	0.7874 inch
Longitud	22 mm	Longitud (pulgadas)	0.8661 inch
Diámetro	20 mm	Peso neto	1.1 g

Temperaturas

Temperatura de servicio	-60 °C...100 °C
-------------------------	-----------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Información general

Diámetro del cable exterior, máx.	20 mm	Diámetro del cable exterior, mín.	20 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Halógenos	No
Tipo de protección	IP66	Material básico	Poliamida

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		