

CABTITE BP 25MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración

Similar to illustration

Los tapones ciegos se utilizan para el cierre de pasos de cables que no sean necesarios en los elementos de sellado.

Datos generales para pedido

Versión	Blind plug, Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, rojo, Altura: 30 mm, Anchura: 25 mm, Profundidad: 30 mm, -60 °C...100 °C, IP66
Código	2652460000
Tipo	CABTITE BP 25MM PA
GTIN (EAN)	4050118662566
Cantidad	25 Pieza

CABTITE BP 25MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Datos técnicos

www.weidmueller.com

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	30 mm	Profundidad (pulgadas)	1.1811 inch
Altura	30 mm	Altura (pulgadas)	1.1811 inch
Anchura	25 mm	Anchura (pulgadas)	0.9842 inch
Longitud	30 mm	Longitud (pulgadas)	1.1811 inch
Diámetro	25 mm	Peso neto	2.1 g

Temperaturas

Temperatura de servicio	-60 °C...100 °C
-------------------------	-----------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Información general

Diámetro del cable exterior, máx.	25 mm	Diámetro del cable exterior, mín.	25 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Halógenos	No
Tipo de protección	IP66	Material básico	Poliamida

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		