


## THM WO VIN 25.4/31.8 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Los señalizadores de cables THM WriteOn en carrete sirven para rotular conductores y cables con un diámetro exterior de hasta 36 mm. La tira adhesiva transparente fija y protege la impresión en la superficie del señalizador.

- Protección de la señalización frente a suciedad y abrasión gracias a la tira adhesiva transparente
- Impresión rápida y sencilla gracias a la impresora por termotransferencia de alta calidad

### Datos generales para pedido

Versión	THM, Señalizadores para cables y conductores, 3 - 7 mm, 25.4 x 31.8 mm, blanco
Código	<a href="#">2657140000</a>
Tipo	THM WO VIN 25.4/31.8 WS
GTIN (EAN)	4050118675276
Cantidad	2000 Pieza

## THM WO VIN 25.4/31.8 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	0.07 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0028 inch
Altura	25.4 mm	Altura (pulgadas)	1 inch
Anchura	31.8 mm	Anchura (pulgadas)	1.252 inch
Peso neto	0.12 g		

### Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...80 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos generales

Adhesivos	Adhesivo de poliacrilato		
Tipo de impresión	sin imprimir		
Procedimiento de impresión	Termotransferencia		
Versión	autoadhesivo		
Anchura	31.8 mm		
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		
Gama de temperaturas de servicio, max.	80 °C		
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C		
Color	blanco		
Halógenos	Sí		
Material básico	Cinta de vinilo		
Caracteres impresos	sin		
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Carrete de etiquetas	
Homologación según UL 969	No		
Impresora compatible	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>		
Número de señalizadores por combinación	1 Label reel = Conductor and cable markers		
Gama de temperaturas de servicio	-40...80 °C		
Unidades por rollo	2000		

### Señalizador para cables y conductores

Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 10	Halógenos	Sí
Sección de conexión del conductor AWG, min.	AWG 12	Sección de conexión del conductor, máx.	38 mm <sup>2</sup>
Diámetro externo del conductor, máx.	7 mm	Diámetro externo del conductor, min.	3 mm
diámetro externo del conductor	3 - 7 mm	Sección de conexión del conductor	38 mm <sup>2</sup>

### Clasificaciones


ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02

---

ECLASS 15.0

27-28-11-02

---



## THM WO VIN 25.4/31.8 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accesorios

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versión	
Código	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Cantidad	1 ST		