

Imagen de producto



Nuestros módulos de alimentación facilitan el manejo al alimentar el sistema. Por ejemplo, el radio de flexión del cable puede reducirse utilizando un módulo de alimentación con entrada lateral.

Datos generales para pedido

Versión	Conexión adicional (borne), 25 mm²
Código	2659050000
Tipo	FIT 25 GN
GTIN (EAN)	4050118671483
Cantidad	10 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2025-06-01T00:00:00+02:00

FIT 25 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	19.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.7677 inch
Altura	34 mm	Altura (pulgadas)	1.3386 inch
Anchura	13.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.5315 inch
Peso neto	10 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

Datos del material

Color	gris
-------	------

Datos nominales

Sección nominal	25 mm ²	Corriente nominal	101 A
-----------------	--------------------	-------------------	-------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		