

**Imagen de producto**

Nuestros módulos de alimentación facilitan el manejo al alimentar el sistema. Por ejemplo, el radio de flexión del cable puede reducirse utilizando un módulo de alimentación con entrada lateral.

**Datos generales para pedido**

Versión	Conexión adicional (borne), 25 mm <sup>2</sup>
Código	<a href="#">2659060000</a>
Tipo	FIT 25 SN
GTIN (EAN)	4050118671476
Cantidad	30 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2025-06-01T00:00:00+02:00

**FIT 25 SN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	19.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.7677 inch
Altura	35.5 mm	Altura (pulgadas)	1.3976 inch
Anchura	13.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.5315 inch
Peso neto	3.33 g		

**Temperaturas**

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
-------------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3
------	--------------------------------------

**Datos del material**

Color	gris
-------	------

**Datos nominales**

Sección nominal	25 mm <sup>2</sup>	Corriente nominal	101 A
-----------------	--------------------	-------------------	-------

**Generalidades**

Número de polos	1
-----------------	---

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		