

Imagen de producto



Nuestros módulos de alimentación facilitan el manejo al alimentar el sistema. Por ejemplo, el radio de flexión del cable puede reducirse utilizando un módulo de alimentación con entrada lateral.

Datos generales para pedido

Versión	Conexión adicional (borne), 25 mm²
Código	2659060000
Tipo	FIT 25 SN
GTIN (EAN)	4050118671476
Cantidad	30 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2025-06-01T00:00:00+02:00

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	19.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.7677 inch
Altura	35.5 mm	Altura (pulgadas)	1.3976 inch
Anchura	13.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.5315 inch
Peso neto	3.33 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

Datos del material

Color	gris
-------	------

Datos nominales

Sección nominal	25 mm ²	Corriente nominal	101 A
-----------------	--------------------	-------------------	-------

Generalidades

Número de polos	1
-----------------	---

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		