

FIT 50 GN/F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Imagen de producto**

Nuestros módulos de alimentación facilitan el manejo al alimentar el sistema. Por ejemplo, el radio de flexión del cable puede reducirse utilizando un módulo de alimentación con entrada lateral.

Datos generales para pedido

Versión	Conexión adicional (borne), 50 mm ²
Código	2659090000
Tipo	FIT 50 GN/F
GTIN (EAN)	4050118671445
Cantidad	3 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2024-08-30T00:00:00+02:00
Producto alternativo	FIT 50 GN

FIT 50 GN/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	27 mm	Profundidad (pulgadas)	1.063 inch
Altura	39.7 mm	Altura (pulgadas)	1.563 inch
Anchura	17.8 mm	Anchura (pulgadas)	0.7008 inch
Peso neto	30 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
-------------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3
------	--------------------------------------

Datos del material

Color	gris
-------	------

Datos nominales

Sección nominal	50 mm ²	Corriente nominal	150 A
-----------------	--------------------	-------------------	-------

Generalidades

Número de polos	1
-----------------	---

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		