

FIT 50 SN/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Nuestros módulos de alimentación facilitan el manejo al alimentar el sistema. Por ejemplo, el radio de flexión del cable puede reducirse utilizando un módulo de alimentación con entrada lateral.

Datos generales para pedido

Versión	Conexión adicional (borne), 50 mm ²
Código	2659100000
Tipo	FIT 50 SN/F
GTIN (EAN)	4050118671438
Cantidad	3 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Última fecha de pedido	2024-08-30T00:00:00+02:00

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	27 mm	Profundidad (pulgadas)	1.063 inch
Altura	39.7 mm	Altura (pulgadas)	1.563 inch
Anchura	17.8 mm	Anchura (pulgadas)	0.7008 inch
Peso neto	30 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

Datos del material

Color gris

Datos nominales

Sección nominal	50 mm ²	Corriente nominal	150 A
-----------------	--------------------	-------------------	-------

Generalidades

Número de polos 1

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		